



Philips  
In-Ear-headset



SHE2675YB



## Balanserat ljud

för din mobiltelefon

Med dubbla kanaler får telefonens musik bättre balans och harmoni, samtidigt som den inbyggda mikrofonen tydligt tar upp din röst. Headsetet har mjuka öronpluggar som gör att du kan njuta av många sköna musik- och samtalstimmar.

### Musik för dina öron

- Neodymiummagneten förstärker basprestanda och ökar känsligheten
- Dubbla kanaler ger balans mellan höga toner och bas

### Suverän komfort

- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen

### Utformad för dig

- Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
- 3,5 mm kontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung

### Använd dem längre

- Tålig Flexi-Grip ger en stark och flexibel anslutning

# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarpole: Koppar
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 103 dB
- Högtalardiameter: 15 mm
- Typ: Dynamisk

## Anslutningar

- Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,0 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: Koppar
- Anslutningens legering: Krompläterad
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon

## Förpackningens mått

- Antal produkter som medföljer: 1

- Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70729 8
- Bruttovikt: 0,0264 kg
- Nettovikt: 0,0122 kg
- Taravikt: 0,0142 kg
- Förpackningstyp: Blister

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 58569 3
- Bruttovikt: 1,2376 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
- Nettovikt: 0,2928 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 0,9448 kg

## Inre kartong

- EAN: 87 12581 58572 3
- Bruttovikt: 0,1322 kg
- Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
- Nettovikt: 0,0366 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,0956 kg

# Funktioner

## Neodymiummagnet

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarpolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.


## Dubbla kanaler

Särskilt utformade ventilationskanaler som balanserar höga toner och bas för en mer harmonisk ljudupplevelse.

## Bekväma öronkuddar

Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt i öronen.

## Inbyggd mikrofon



Inbyggd mikrofon och samtalsknapp - du kan använda detta headset för musik och samtal från din mobiltelefon. Njut av handsfree-samtal, samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.

## 3,5 mm stereoanslutning

3,5 mm stereokontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola och Palm

## Extra 3,5 mm kontakt

Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony Ericsson och Samsung

## Flexi-Grip-design



En mjuk och flexibel anordning skyddar kabelanslutningen från skador som annars kan uppstå vid upprepad böjning.



Publiceringsdatum  
2013-09-19

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 73022  
EAN: 69 23410 70729 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)