



Philips
Cuffie auricolari

SHE2755



Extra Bass

per un audio potente

Cuffie auricolari con doppi diffusori per un audio più naturale e bilanciato durante l'ascolto di musica in movimento.

Musica per le tue orecchie

- Il neodimio migliora le prestazioni e la sensibilità dei bassi
- Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Progettato per te secondo il tuo stile di vita

- Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi
- Per un pratico collegamento del telecomando

Sempre pronto!

- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: Aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: Rame
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 106 dB
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 0,6 m + 0,6 m
- Connettore: stereo 3,5 mm e 2,5 mm
- Rifinitura connettore: Piastra in nickel
- Tipo di cavo: Rame

Cartone interno

- EAN: 87 12581 42131 1
- Numero di confezioni consumatori: 6

- Peso lordo: 0,433 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 18,4 x 18 x 11,8 cm
- Peso netto: 0,096 Kg
- Tara: 0,337 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 42132 8
- Numero di confezioni consumatori: 96
- Peso lordo: 7,807 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 38,2 x 51,2 cm
- Peso netto: 1,536 Kg
- Tara: 6,271 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 42130 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 10 x 17,5 x 2,8 cm
- Peso lordo: 0,051 Kg
- Peso netto: 0,016 Kg
- Tara: 0,035 Kg

In evidenza

Magnete al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Doppi diffusori

Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo.

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Cavo diviso

Questo cavo standard dispone di una presa da 3,5 mm a un'estremità e di uno spinotto da 3,5 mm all'altra estremità per facilitare i movimenti quando si indossano le cuffie.

Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.



Data di rilascio
2013-09-18

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 000 39577
EAN: 87 12581 42130 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com