




Philips  
Øretelefoner

SHE2755



## Ekstra bass

for kraftig lyd

Disse i øret-hodetelefonene med doble kanaler gir en mer balansert, naturlig lyd slik at du kan nyte musikk når du er på farten.

### Musikk i dine ører

- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Doble kanaler balanserer høye lyder og basstoner

### Utformet for deg og din livsstil

- En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Delte kabler gir praktisk tilkobling av fjernkontroll

### Alltid klar

- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Akustisk system:** Åpen
- **Magnettype:** Neodym
- **Talespole:** Kobber
- **Membran:** Mylar-dome
- **Frekvensområde:** 12–22 000 Hz
- **Impedans:** 16 Ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 50 mW
- **Følsomhet:** 106 dB
- **Høytalerdiameter:** 15 mm
- **Type:** Dynamisk

### Tilkoblingsmuligheter

- **Kabeltilkobling:** To-parallell, symmetrisk
- **Kabellengde:** 0,6 m + 0,6 m
- **Kontakt:** 3,5 mm og 2,5 mm stereo
- **Kontaktoverflate:** Nikkelbelagt
- **Kabeltype:** Kobber

### Innereske

- **EAN:** 87 12581 42131 1
- **Antall emballasjer:** 6

- **Bruttovekt:** 0,433 kg
- **Innereske (L x B x H):** 18,4 x 18 x 11,8 cm
- **Nettovekt:** 0,096 kg
- **Taravekt:** 0,337 kg

### Ytre eske

- **EAN:** 87 12581 42132 8
- **Antall emballasjer:** 96
- **Bruttovekt:** 7,807 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 39 x 38,2 x 51,2 cm
- **Nettovekt:** 1,536 kg
- **Taravekt:** 6,271 kg

### Mål, emballasje

- **EAN:** 87 12581 42130 4
- **Antallet produkter som følger med:** 1
- **Emballasjetype:** Bliester
- **Emballasjemål (B x H x D):** 10 x 17,5 x 2,8 cm
- **Bruttovekt:** 0,051 kg
- **Nettovekt:** 0,016 kg
- **Taravekt:** 0,035 kg

## Produkt høydepunkter

### Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

### Doble kanaler

Spesielt utformede kanaler som leder luften, balanserer høye toner og bass for en bedre lydopplevelse.

### 15 mm høytalerdriver

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høytalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

### Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

### Delt kabel

Denne standardkabelen har et 3,5 mm støpsel i den ene enden og en 3,5 mm kontakt i den andre for å gi deg større bevegelsesfrihet med hodetelefoner.

### Flexi-Grip-design

En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøyning.



Utgivelsesdato  
2009-02-13

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 39577  
EAN: 87 12581 42130 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)