



Philips  
Sluchátka do uší

SHE2850



## Funkce Extra Bass

pro silný zvuk

Sluchátka do uší s perfektně vyváženým, přirozeným zvukem a integrovaným ovládáním pro regulaci hlasitosti.

### Hudba pro vaše uši

- Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
- Zdvojené otvory vyrovnávají vysoké a hluboké tóny

### Stvořeno pro vás a váš životní styl

- 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení
- Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů

### Vždy připraveno k provozu

- Přenosné pouzdro chrání sluchátka, pokud je nepoužíváte
- Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení
- Zabudované ovládání zjednodušuje nastavení hlasitosti

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikace

## Zvuk

- Membrána: mylarová kopule
- Akustický systém: Otevř.
- Typ magnetu: Neodymový
- Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 50 mW
- Citlivost: 106 dB
- Průměr reproduktoru: 15 mm
- Typ: Dynamický

## Možnosti připojení

- Kabelové propojení: Dvojitě - paralelní, symetrické
- Délka kabelu: 1,0 m
- Konektor: 3,5 mm stereo
- Povrchová úprava konektoru: Niklováno
- Typ kabelu: Měď

## Pohodlí

- Ovládání hlasitosti: Ano

## Příslušenství

- Praktické pouzdro: Ano

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 17,7 x 3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,066 kg
- Čistá hmotnost: 0,031 kg
- Hmotnost obalu: 0,035 kg

## Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 9,6 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 38,3 x 38,1 x 50 cm
- Čistá hmotnost: 2,976 kg
- Hmotnost obalu: 6,624 kg

## Vnitřní krabice

- Hrubá hmotnost: 0,526 kg
- Vnitřní obal (D x Š x V): 18,4 x 18 x 11,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,396 kg
- Hmotnost obalu: 0,13 kg

# Přednosti

## Neodymový magnet

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

## Zdvojené otvory

Speciálně navržené otvory zajišťují vyvážení vysokých tónů a basů pro vyrovnanější poslechový zážitek.

## 15mm vinutí reproduktoru

15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkraslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

## Komfortní polstrování náušníků

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabráňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

## Praktické přenosné pouzdro

Nejpraktičtější způsob, jak se postarat o sluchátka a zabránit zapletení kabelu, pokud je právě nepoužíváte.

## Provedení Flexi-Grip

Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku opakovaného ohýbání.

## Zabudované ovládání hlasitosti

Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň, aniž byste museli jít ke zdroji zvuku.

