



Philips
Øretelefoner

SHE2850



Ekstra bass

for kraftig lyd

Øretelefon med en perfekt balansert, naturlig lyd og integrert volumkontroll for justering av lydnivået.

Musikk i dine ører

- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Doble kanaler balanserer høye lyder og basstoner

Utformet for deg og din livsstil

- En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

Alltid klar

- Bæreveske som beskytter hodetelefonen når det ikke er i bruk
- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling
- In-line-kontroll for enklere volumjustering

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Membran:** Mylar-dome
- **Akustisk system:** Åpen
- **Magnettype:** Neodym
- **Frekvensområde:** 12–22 000 Hz
- **Talespole:** Kobber
- **Impedans:** 16 Ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 50 mW
- **Følsomhet:** 106 dB
- **Høytalerdiameter:** 15 mm
- **Type:** Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabeltilkobling:** To-parallell, symmetrisk
- **Kabellengde:** 1,0 m
- **Kontakt:** 3,5 mm stereo
- **Kontaktoverflate:** Nikkelbelagt
- **Kabeltype:** Kobber

Anvendelighet

- Volumkontroll

Tilbehør

- Bæreveske

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 10 x 17,7 x 3 cm
- **Bruttovekt:** ,066 kg
- **Nettovekt:** ,031 kg
- **Taravekt:** ,035 kg

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 9,6 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 38,3 x 38,1 x 50 cm
- **Nettovekt:** 2,976 kg
- **Taravekt:** 6,624 kg

Innereske

- **Bruttovekt:** 0,526 kg
- **Innereske (L x B x H):** 18,4 x 18 x 11,8 cm
- **Nettovekt:** 0,396 kg
- **Taravekt:** 0,13 kg

Produkt høydepunkter

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

Doble kanaler

Spesielt utformede kanaler som leder luften, balanserer høye toner og bass for en bedre lydopplevelse.

15 mm høytalerdriver

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høytalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Bæreveske

Vesken er den mest praktiske måten å ta vare på hodetelefonen og unngå ledningskrøll på når på den ikke brukes.

Flexi-Grip-design

En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøyning.

In-line-volumkontroll

Juster volumet til ønsket nivå uten å måtte gå til lydkildeenheten.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 4.0.8

12 NC: 9082 100 06512
EAN: 87 10895 93671 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com