

Philips  
Øretelefoner



SHE2861



## Balansert lyd

Disse øretelefonene gir naturlig og balansert harmoni i musikken. Praktisk in-line-volumkontroll og en hendig bæreseske er prikken over i-en i pakken som gjør livet enklere.

### Musikk i dine ører

- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Doble kanaler balanserer høye lyder og basstoner

### Utformet for deg og din livsstil

- En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

### Alltid klar

- Bæreseske som beskytter hodetelefonen når det ikke er i bruk
- In-line-kontroll for enklere volumjustering
- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling
- Skyvek kontroll uten sammenviklinger

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Akustisk system: åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: kobber
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 12–22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 50 mW
- Følsomhet: 103 dB
- Høytalerdiameter: 15 mm
- Type: Dynamisk

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1 m
- Kontakt: 3,5 mm
- Kontaktoverflate: nikkelbelagt
- Kabeltype: kobber

## Anvendelighet

- Volumkontroll

## Tilbehør

- Inkludert: transportveske

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 10 x 17,5 x 2,5 cm
- Nettovekt: 0,0553 kg
- Bruttovekt: 0,067 kg
- Taravekt: 0,0117 kg
- EAN: 87 12581 47848 3
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 50,6 x 45,5 x 58,2 cm
- Nettovekt: 5,3088 kg
- Bruttovekt: 11,64 kg
- Taravekt: 6,3312 kg
- EAN: 87 12581 47852 0
- Antall emballasjer: 96

## Innereske

- Innereske (L x B x H): 24,5 x 21,3 x 14,2 cm
- Nettovekt: 0,3318 kg
- Bruttovekt: 0,639 kg
- Taravekt: 0,3072 kg
- EAN: 87 12581 47850 6
- Antall emballasjer: 6

# Høydepunkter

## 15 mm høytalerdriver

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høytalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

## Bæreveske

Vesken er den mest praktiske måten å ta vare på hodetelefonen og unngå ledningskrøll på når på den ikke brukes.

## Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

## In-line-volumkontroll

Juster volumet til ønsket nivå uten å måtte gå til lyd kilde enheten.

## Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

## Doble kanaler

Spesielt utformede kanaler som leder luften, balanserer høye toner og bass for en bedre lydopplevelse.

## Flexi-Grip-design

En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøying.



Utgivelsesdato  
2010-12-17

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51829  
EAN: 87 12581 47848 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)