

Philips
Cuffie auricolari



SHE2861



Audio bilanciato

Queste cuffie auricolari donano un'armonia naturale e bilanciata alla musica. I comandi in linea del volume e una comoda custodia da viaggio completano la dotazione.

Musica per le tue orecchie

- I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi
- Con i doppi diffusori gli alti e i bassi sono bilanciati

Progettate per te secondo il tuo stile di vita

- Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort
- I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

Sempre pronte!

- L'astuccio protegge le cuffie quando non sono in uso
- Il controllo in linea semplifica la regolazione del volume
- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile
- Sistema antigroviglio

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: rame
- Membrana: Padiglione in mylar
- Risposta in frequenza: 12 - 22.000 Hz
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 103 dB
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: Placcatura in nickel
- Tipo di cavo: rame

Funzioni utili

- Controllo del volume

Accessori

- In dotazione: Custodia da viaggio

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5,2 x 17 x 3,5 cm
- Peso netto: 0,0134 Kg
- Peso lordo: 0,04 Kg
- Tara: 0,0266 Kg
- EAN: 87 12581 49674 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 33 x 24,4 x 15,1 cm
- Peso netto: 0,3216 Kg
- Peso lordo: 1,728 Kg
- Tara: 1,4064 Kg
- EAN: 87 12581 49676 0
- Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 30,8 x 11,5 x 6,5 cm
- Peso netto: 0,0804 Kg
- Peso lordo: 0,378 Kg
- Tara: 0,2976 Kg
- EAN: 87 12581 49675 3
- Numero di confezioni consumatori: 6

In evidenza

Driver dell'altoparlante da 15 mm

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

Astuccio

Questo astuccio è il modo più pratico per conservare le cuffie e impedire che si crei un groviglio di cavi quando non vengono utilizzate.

Confortevoli cuscinetti auricolari

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Controllo del volume in linea

Per impostare il livello del volume senza doversi spostare fino all'unità della sorgente audio.

Magneti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Doppi diffusori

Speciali diffusori che incanalano l'aria consentono di bilanciare gli alti e i bassi e di ottenere un audio più profondo.

Design Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.



Data di rilascio
2015-11-06

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 55323
EAN: 87 12581 49674 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com