

Philips  
Øretelefoner



SHE2861



## Balansert lyd

Disse øretelefonene gir naturlig og balansert harmoni i musikken. Praktisk in-line-volumkontroll og en hendig bæreseske er prikken over i-en i pakken som gjør livet enklere.

### Musikk i dine ører

- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Doble kanaler balanserer høye lyder og basstoner

### Utformet for deg og din livsstil

- En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten
- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

### Alltid klar

- Bæreseske som beskytter hodetelefonen når det ikke er i bruk
- In-line-kontroll for enklere volumjustering
- Holdbare Flexi-Grip for sterk og fleksibel tilkobling
- Skyvekntroll uten sammenviklinger

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Akustisk system: åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: kobber
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 12–22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 50 mW
- Følsomhet: 103 dB
- Høytalerdiameter: 15 mm
- Type: Dynamisk

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1 m
- Kontakt: 3,5 mm
- Kontaktoverflate: nikkelbelagt
- Kabeltype: kobber

## Anvendelighet

- Volumkontroll

## Tilbehør

- Inkludert: transportveske

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 5,2 x 17 x 3,5 cm
- Nettovekt: 0,0134 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Taravekt: 0,0266 kg
- EAN: 87 12581 49674 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 33 x 24,4 x 15,1 cm
- Nettovekt: 0,3216 kg
- Bruttovekt: 1,728 kg
- Taravekt: 1,4064 kg
- EAN: 87 12581 49676 0
- Antall emballasjer: 24

## Innereske

- Innereske (L x B x H): 30,8 x 11,5 x 6,5 cm
- Nettovekt: 0,0804 kg
- Bruttovekt: 0,378 kg
- Taravekt: 0,2976 kg
- EAN: 87 12581 49675 3
- Antall emballasjer: 6

# Høydepunkter

## 15 mm høytalerdriver

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høytalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

## Bæreseske

Vesken er den mest praktiske måten å ta vare på hodetelefonen og unngå ledningskrøll på når på den ikke brukes.

## Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

## In-line-volumkontroll

Juster volumet til ønsket nivå uten å måtte gå til lydkildeenheten.

## Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

## Doble kanaler

Spesielt utformede kanaler som leder luften, balanserer høye toner og bass for en bedre lydopplevelse.

## Flexi-Grip-design

En myk og fleksibel del beskytter ledningstilkoblingen mot skade som ellers kunne oppstått på grunn av stadig bøying.



Utgivelsesdato  
2013-09-18

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 55323  
EAN: 87 12581 49674 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)