



Philips
Cuffie con auricolari
interni

Driver da 14,8 mm, apertura
posteriore
Cuscinetto



SHE3010BK



Extra Bass

Struttura morbida per una vestibilità ottimale

Le cuffie Philips SHE3010 con cuscinetti dalla struttura morbida offrono una vestibilità comoda e ottimale. Disponibili in colori vivaci e accattivanti da abbinare al tuo stile.

Goditi un audio eccellente

- Driver dell'altoparlante da 14,8 mm per un suono di qualità eccellente
- I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Massimo comfort

- Cappuccio anteriore in gomma per il massimo comfort
- La struttura morbida assicura una vestibilità perfetta

Ideate per il massimo comfort

- Design Flexi-Grip per la massima durata

PHILIPS

Cuffie con auricolari interni
Driver da 14,8 mm, apertura posteriore Cuscinetto

Specifiche

Design

- Colore: Black

Audio

- Sistema acustico: aperto
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: rame
- Membrana: PET
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 25 mW
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 14,8 mm
- Tipo: Dinamico
- Risposta in frequenza: 9 - 22000 Hz

Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: Placcatura in nickel
- Tipo di cavo: rame

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 73214 6
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
5,2 x 17,5 x 2,8 cm
- Peso lordo: 0,03217 Kg

- Peso netto: 0,01167 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister
- Tara: 0,0205 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Cartone interno

- Peso lordo: 0,12351 Kg
- GTIN: 2 69 23410 73214 0
- Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 8 x 6 cm
- Peso netto: 0,03501 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,0885 Kg

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,21708 Kg
- GTIN: 1 69 23410 73214 3
- Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
- Peso netto: 0,28008 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Tara: 0,937 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Peso: 0,01167 Kg

SHE3010BK/00

In evidenza

Flexi-Grip

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.


Magneti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

Struttura morbida

Il corpo delle cuffie in gomma trasparente si adatta alla perfezione alla forma dell'orecchio per un ascolto confortevole.

Altoparlanti da 14,8 mm



Ampi driver dell'altoparlante da 14,8 mm integrati nelle cuffie con auricolari per un audio di qualità eccellente.

Cappuccio anteriore in gomma



Il cappuccio anteriore in gomma crea una struttura morbida per il massimo comfort.



Data di rilascio
2017-07-12

Versione: 4.2.4

12 NC: 8670 001 17073
EAN: 06 92341 07321 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com