



„Philips“
Ausinės su ausų kištukais

14,8 mm garsiakalbiai / atvira
nugarėlė
Ausinės kištukas



SHE3010BL



Papildomi žemieji dažniai

Minkštos ir patogiai priglunda

„Philips“ SHE3010 ausinės su minkštais ausų kištukais yra minkštos ir patogiai priglunda. Gali būti įvairių spalvų, derančių prie jūsų stiliaus.

Mėgaukitės kokybišku garsu

- 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai aukštos kokybės garsui atkurti
- Neodimio magnetai sustiprina žemuosius dažnius ir jautrumą

Didžiausias malonumas dėvėti

- Patogus dėvėti guminis priekinis gaubtelis
- Dėl minkšto korpuso ausines patogiu nešioti

Patogus dizainas

- Patvarus „Flexi-Grip“ dizainas

PHILIPS

Specifikacijos

Konstrukcija

- Spalva: Mėlyna

Garsas

- Akustinė sistema: atvir.
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Garsinė ritė: varinė
- Diafragma: PET
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 25 mW
- Jautrumas: 107 dB
- Garsiakalbio skersmuo: 14,8 mm
- Tipas: Dinaminis
- Dažninė charakteristika: 9–22 000 Hz

Prijungimo galimybė

- Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
- Kabelio ilgis: 1 m
- Jungtis: 3,5 mm
- Jungties danga: nikelis
- Laido tipas: varinė

Pakavimo matmenys

- EAN: 69 23410 73219 1
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
5,2 x 17,5 x 2,8 cm
- Bendras svoris: 0,03217 kg

- Grynasis svoris: 0,01167 kg
- Priededamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Iškilimas
- Pakuotės svoris: 0,0205 kg
- Išdėstymo tipas: Abu

Vidinė dėžutė

- Bendras svoris: 0,12351 kg
- GTIN: 2 69 23410 73219 5
- Inner carton (L x W x H): 17,9 x 8 x 6 cm
- Grynasis svoris: 0,03501 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 0,0885 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 1,21708 kg
- GTIN: 1 69 23410 73219 8
- Outer carton (L x W x H): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
- Grynasis svoris: 0,28008 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Pakuotės svoris: 0,937 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Svoris: 0,01167 kg

Ypatybės

„Flexi-Grip“

Minkšta ir lanksti dalis apsaugo laidą jungtį nuo pažeidimų pakartotinai ją lankstant.


Neodimio magnetai

„Neodymium“ – geriausia medžiaga stipriam magnetiniam laukui sukurti, kad būtų gautas didesnis balso vijos jautrumas, geresnė žemųjų dažnių reakcija ir apskritai aukštesnė garso kokybė.

Minkštas korpusas


Skaidrus guminis ausinių korpusas prisitaiko pagal ausies formą, kad muzikos klausytis būtų patogiau.

14,8 mm garsiakalbiai



Ausinėse sumontuoti dideli 14,8 mm garsiakalbiai atkuria aukštos kokybės garso.

Guminis priekinis gaubtelis



Guminis priekinis gaubtelis yra minkštas, todėl patogus dėvėti.

