



Philips
帶咪高風耳筒

14.8 毫米驅動器 / 後開式
耳塞



SHE3015PH



超重低音

柔軟舒適的佩戴感

Philips SHE3015 耳筒採用柔軟耳塞，緊貼耳部，顏色搶眼奪目，更配備內置咪高風令免提通話更輕鬆。

享受高質音樂

- 14.8 毫米喇叭驅動器，帶來最高品質的音效。
- 鈹磁石增強低音表現及靈敏度

配戴時給您最大的舒適

- 為雙耳提供舒適安全的貼服感
- 前置橡膠耳罩，帶來舒適的佩戴感

方便實用的設計

- Flexi-Grip 設計更耐用
- 內置咪高風讓您在聆聽音樂和接聽來電之間切換

PHILIPS

帶咪高風耳筒
14.8 毫米驅動器 / 後開式耳塞

規格

設計

- 顏色：粉紅色

聲音

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：釹
- 音圈：銅
- 振動膜：PET
- 阻抗：16 歐姆
- 最大輸入電量：25 毫瓦
- 敏感度：107 分貝
- 喇叭直徑：14.8 毫米
- 類型：動態
- 頻率響應：9 - 22 000 Hz

連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍鎳
- 纜線類型：銅

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 73228 3
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 5.2 x 17.5 x 2.8 厘米
- 總重量：0,0339 千克

- 淨重：0.0134 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：模型
- 淨重：0.0205 千克
- 貨架佈置類型：模型

內紙箱

- 總重量：0,1287 千克
- GTIN: 2 69 23410 73228 7
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 17.9 x 8 x 6 厘米
- 淨重：0.0402 千克
- 產品包裝數目：3
- 淨重：0.0885 千克

外盒

- 總重量：1,2586 千克
- GTIN: 1 69 23410 73228 0
- 外箱 (L x 闊 x 高): 34,5 x 19,7 x 16,3 厘米
- 淨重：0,3216 千克
- 產品包裝數目：24
- 淨重：0,9370 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 1.6 x 2.1 x 1.25 厘米
- 重量：0.0134 千克

SHE3015PH/00

產品特點

14.8 毫米喇叭

大型 14.8 毫米喇叭驅動器，可緊貼耳帶來最高品質的音效。

Flexi-grip 設計

柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。

釹磁石

釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

前置橡膠耳罩

前置橡膠耳罩，帶來柔軟舒適的佩戴感

柔軟物料

耳筒採用透明橡膠物料，可完美貼合自然的耳形角度，讓您盡情沉浸在音樂中。

內置咪高風

內置咪高風讓您輕鬆從聆聽音樂切換至接聽來電，一直與重要人士保持聯繫。



出版日期 2016-08-10

版本：1.2.4

12 NC: 8670 001 17191
EAN: 06 92341 07322 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com