



Philips
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 14,8 mm/otw.
konstrukcja
Douszne



SHE3015WT



Dodatkowe basy

Miękka obudowa zapewniająca wygodne dopasowanie

Słuchawki Philips SHE3015 są dostępne w przyciągających wzrok kolorach, a ich miękkie elementy douszne zapewniają wygodę podczas noszenia. Wbudowany mikrofon oraz pilot umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

Dźwięk wysokiej jakości

- Przetworniki 14,8 mm zapewniają wysoką jakość dźwięku
- Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość

Niesamowity komfort noszenia

- Miękka konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie
- Pokryte gumą przednie nasadki zapewniają komfort noszenia

Wygoda użytkowania

- Konstrukcja Flexi-Grip zapewnia trwałość
- Wbudowany mikrofon umożliwia przełączanie między muzyką a rozmowami telefonicznymi

PHILIPS

Dane techniczne

Wzornictwo

- Kolor: Biały

Dźwięk

- System akustyczny: otwarty
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Cewka drgająca: miedziany
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 16 om
- Maksymalna moc wejściowa: 25 mW
- Czułość: 107 dB
- Średnica głośnika: 14,8 mm
- Typ: Dynamiczne
- Pasmo przenoszenia: 9–22 000 Hz

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, symetryczne
- Długość przewodu: 1 m
- Złącze: 3,5 mm
- Wykończenie złącza: niklowane
- Typ przewodu: miedziany

Wymiary opakowania

- EAN: 69 23410 73226 9
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 5,2 x 17,5 x 2,8 cm
- Waga brutto: 0,0339 kg

- Waga netto: 0,0134 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Ciężar opakowania: 0,0205 kg
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 0,1287 kg
- GTIN: 2 69 23410 73226 3
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 17,9 x 8 x 6 cm
- Waga netto: 0,0402 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Ciężar opakowania: 0,0885 kg

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 1,2586 kg
- GTIN: 1 69 23410 73226 6
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
- Waga netto: 0,3216 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Ciężar opakowania: 0,9370 kg

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 1,6 x 2,1 x 1,25 cm
- Waga: 0,0134 kg

Zalety

Głośniki 14,8 mm

Duże przetworniki 14,8 mm w słuchawkach dousznych zapewniają wysoką jakość dźwięku.

Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon umożliwia łatwe przełączenie się między słuchaniem muzyki a odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki temu masz zawsze dostęp do tego, co w danej chwili jest dla Ciebie najważniejsze.

Flexi-Grip

Miękka i elastyczna część chroni połączenie przewodów przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane ich zginaniem.

Magnesy neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Pokryta gumą przednia nasadka

Pokryta gumą przednia nasadka tworzy miękką, komfortową konstrukcję.

Miękka konstrukcja

Przezroczysta, pokryta gumą konstrukcja słuchawek dopasowuje się do kształtu ucha, umożliwiając wygodne słuchanie.

