



Philips  
耳机

14.2 毫米驱动器 / 开放后盖  
耳塞式耳机

SHE3200CR

## 饱满的低音，清晰的音效

贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计

SHE3200 专为舒适配戴而设计，具有 14.2mm 耳机驱动器和低音孔，能提供饱满的低音和清晰的音效。还有 6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配配戴。

### 享受优质声音

- 14.2 毫米扬声器驱动器，带来饱满的低音和清晰的音效
- 钕磁铁可增强低音效果

### 佩戴非常舒适

- 贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计

### 专为方便使用而设计

- 软质耳挂，经久耐用

**PHILIPS**

## 规格

### 声音

- 原声系统: 开放式
- 频率响应: 8 - 24 000 赫兹
- 磁铁型: 钕制
- 单元直径: 14.2 毫米
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 30 mW
- 阻抗: 32 ohm

### 连接

- 线缆类型: 铜制
- 线缆接口: 两边、对称
- 接口末端: 镀镍
- 线缆长度: 1 米
- 连接口: 3.5 毫米

### 外箱

- 长度: 35.3 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 19.9 厘米
- 总重: 1.1612 千克
- 高度: 16 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70594 0
- 净重: 0.3048 千克
- 自重: 0.8564 千克

### 内箱

- 长度: 18.1 厘米

- 用户包装数量: 3
- 宽度: 8.2 厘米
- 高度: 6 厘米
- 净重: 0.0381 千克
- 总重: 0.1164 千克
- 自重: 0.0783 千克
- GTIN: 2 69 25970 70594 7

### 包装尺寸

- 高度: 17.3 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 5 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70594 3
- 总重: 0.0298 千克
- 净重: 0.0127 千克
- 自重: 0.0171 千克

### 产品尺寸

- 高度: 3 厘米
- 宽度: 4.5 厘米
- 厚度: 9 厘米
- 重量: 0.0127 千克

### 设计

- 颜色: 樱花粉

## 产品亮点

### 14.2 毫米扬声器驱动器




高品质钕磁铁 14.2 毫米扬声器驱动器，带来饱满的低音和清晰的音效。

### 专为舒适而设计

贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。

### 软质耳挂



外壳与线缆连接部分柔软、灵活，可确保即使在严重弯曲的情况下线缆连接也不会受损。

### 钕磁铁



钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

