



飞利浦
耳塞

14.2 毫米驱动器 / 开放后盖
耳塞式耳机

SHE3205WT



饱满的低音，清晰的音效

贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计

SHE3205 专为舒适配戴而设计，具有 14.2 毫米耳机驱动器和低音孔，提供饱满的低音和清晰的音效。内置麦克风可让您在音乐和通话之间轻松切换。6 种绚丽色彩可供选择，可与您的 Apple Watch 搭配。

享受优质声音

- 14.2 毫米扬声器驱动器，带来饱满的低音和清晰的音效
- 钹磁铁可增强低音效果

佩戴极为舒适

- 贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计

专为方便使用而设计

- 软质耳挂，经久耐用
- 内置麦克风，您可以轻松地聆听音乐切换为接听来电

PHILIPS


产品亮点

14.2 毫米扬声器驱动器



高品质钕磁铁 14.2 毫米扬声器驱动器，带来饱满的低音和清晰的音效。

内置麦克风



内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。

专为舒适而设计

贴合耳朵角度，专为舒适配戴而设计，可带来贴合的佩戴体验。

软质耳挂



外壳与线缆连接部分柔软、灵活，可确保即使在严重弯曲的情况下线缆连接也不会受损。

钕磁铁



钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

规格

设计

- 颜色：白色

声音

- 原声系统：开放
- 磁铁型：钕制
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：30 mW
- 灵敏度：107 分贝
- 单元直径：14.2 毫米
- 频率响应：8 - 24 000 赫兹

连接

- 线缆接口：两边、对称
- 线缆长度：1 米
- 接口：3.5 毫米
- 接口末端：镀镍
- 线缆类型：铜制



发行日期 2016-10-27

版本：1.0.4

12 NC: 8670 001 28036
EAN: 69 25970 70597 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com