



Philips
Ενδύτια ακουστικά

SHE3500RD



Ήχος μπάσων

Μικρά ακουστικά με μαλακά καλύμματα για τα αφτιά

Με σχεδίαση εξαιρετικά μικρού μεγέθους για ενδύτια χρήση, τα ακουστικά SHE3500RD/00 της Philips διαθέτουν μαλακά καλύμματα για τα αυτιά που προσφέρουν άνεση και άψογη εφαρμογή. Με μικρά αποδοτικά ηχεία για τα μπάσα.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο

- Τα μικρά αποδοτικά ηχεία αναπαράγουν ήχο ακριβείας με μπάσα
- Η απόλυτη εφαρμογή στο αφτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

- Εξαιρετικά μικρά για εκπληκτικά άνετη ενδύτια εφαρμογή
- 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού

Πάντα έτοιμα

- Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο
- Το καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου ενισχύει την ανθεκτικότητα

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μικρά αποδοτικά ηχεία




Τα μικρά αποδοτικά ηχεία για τα ακουστικά Philips διασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και παρέχουν ήχο ακριβείας με πανίσχυρα μπάσα, ιδανικά για απολαυστικές ακρόασεις.

Απόλυτη εφαρμογή στο αυτί


Οι ιδιαίτερα μικροί οδηγοί ηχείων αυτών των ακουστικών της Philips προσαρμόζονται άνετα μέσα στο αυτί και, χάρη στην άψογη προσαρμογή τους, αποκλείουν τους εξωτερικούς θορύβους, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ακρόασης.

Εξαιρετικά μικρά ενδύτια



Εξαιρετικά μικρή, ελαφριά ενδύτια σχεδίαση για βέλτιστη εφαρμογή στα μικρότερα αφτιά, για περισσότερες ώρες ακρόασης.

Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού



Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 εναλλάξιμων ζευγαριών καψών, από μικρό μέχρι μεγάλο μέγεθος, αυτά τα ακουστικά της Philips θα ταιριάζουν άψογα στο αυτί σας.

Καλώδιο 1,2 μέτρων

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Καουτσούκ μείωσης καταπόνησης καλωδίου

Για την επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος, υπάρχει μαλακό καουτσούκ ανάμεσα στα ακουστικά και το καλώδιο που προστατεύει τη σύνδεση του καλωδίου από φθορά εξαιτίας του συνεχούς λυγίσματος.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 1,3 x 2,1 x 1,3 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0,5 x 0,8 x 0,5 ίντσες
- Βάρος: 0,01 κ.
- Βάρος: 0,022 lb

Εσωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 0,208 κ.
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 18 x 7 x 10,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,06 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Καθαρό απόβαρο: 0,148 κ.
- GTIN: 2 69 23410 71538 9
- Μικτό βάρος: 0,458 lb
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 7,1 x 2,8 x 4,1 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,132 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,326 lb

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 1,041 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 30 x 19,5 x 12,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,24 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Καθαρό απόβαρο: 0,801 κ.
- GTIN: 1 69 23410 71538 2
- Μικτό βάρος: 2,295 lb
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 11,8 x 7,7 x 4,9 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,529 lb
- Καθαρό απόβαρο: 1,766 lb

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 5 x 17,25 x 2,6 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,028 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,01 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,018 κ.
- EAN: 69 23410 71538 5
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 2,0 x 6,8 x 1,0 ίντσες
- Μικτό βάρος: 0,062 lb
- Καθαρό βάρος: 0,022 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,040 lb
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Συνδεσιμότητα

- Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, συμμετρική
- Μήκος καλωδίου: 1,2 m
- Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
- Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Ήχος

- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 50 mW
- Ευαισθησία: 100 dB
- Τύπος: Δυναμική
- Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22.500 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-09-19

Έκδοση: 1.0.6

12 NC: 8670 000 90216
EAN: 69 23410 71538 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com