




Philips
Căști intraauriculare



SHE3570WT



Culori muzicale

Culori distinctive pentru a se potrivi în orice ocazie. Cu un design intraauricular foarte mic se adaptează la forma urechii pentru potrivire ideală. Boxele de calitate asigură sunet precis cu un bas puternic. Ideal pentru mediul dvs. de ascultare.

Bucurați-vă de un sunet de calitate

- Boxe mici și eficiente reproduc cu precizie sunetul cu bas
- Etanșare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Utilizați-le mai mult timp

- Ultra-mici pentru o potrivire intraauriculară agreabilă
- 3 pernuțe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche

Mereu pregătit

- Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
- Sistemul de rulare a cablului cauciucat îmbunătățește durabilitatea

PHILIPS

Specificații

Cutie interioară

- EAN: 87 12581 58591 4
- Greutate brută: 0,1256 kg
- Cutie interioară (L x L x I): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
- Greutate netă: 0,0294 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,0962 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 58590 7
- Greutate brută: 1,1848 kg
- Cutie exterioară (L x L x I): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
- Greutate netă: 0,2352 kg
- Număr de ambalaje: 24
- Greutate proprie: 0,9496 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 69 23410 70739 7
- Număr de produse incluse: 1

- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 5 x 17 x 3 cm
- Greutate brută: 0,0242 kg
- Greutate netă: 0,0098 kg
- Greutate proprie: 0,0144 kg
- Tip ambalaj: Ambalaj

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu crom

Sunet


- Răspuns în frecvență: 12 - 23.500 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 50 mW
- Sensibilitate: 102 dB
- Tip: Dinamic

Repere

Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.

Pentru o fixare optimă în orice ureche



Având la dispoziție 3 pernuțe interschimbabile cu dimensiuni variate, va exista cu siguranță o pereche care se va fixa perfect în urechi.

Etanșare perfectă în ureche

Difuzoarele foarte mici pentru boxe se fixează confortabil în ureche și, grație stabilității excepționale, zgomotele exterioare sunt eliminate, pentru o experiență audio de mare intensitate.

Sistem de rulare a cablului cauciucat


Pentru a extinde durata de viață a produsului, cauciucul moale dintre căști și cablu protejează cablul împotriva deteriorării prin îndoire repetată.

Boxe mici și eficiente



Boxe mici și eficiente pentru căști intraauriculare asigură o potrivire perfectă și oferă un sunet precis cu un bas puternic, ideal pentru a vă bucura de muzică.

Design intraauricular foarte mic



Design intraauricular foarte mic, extrem de ușor, pentru o potrivire perfectă în urechi mai mici, pentru ore îndelungate de ascultare.



Data apariției 2013-09-19

Versiune: 3.3.4

12 NC: 8670 000 73042
EAN: 69 23410 70739 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com