




Philips  
InEar-Headset

Blau/Grün



SHE3575BG



## Klein aber laut

für Ihre Mobiltelefone

Das besonders kleine InEar-Design passt sich Ihrem Ohr an und bietet hervorragenden Tragekomfort. Hochwertige Lautsprecher sorgen für satten Sound. Das integrierte Mikrofon bietet eine optimale Stimmaufnahme. Es eignet sich hervorragend zum stundenlangen Musikhören und für lange Gespräche.

### Hochwertigen Sound genießen

- Akustikröhre im angewinkelten Design liefert perfekt gerichteten Sound
- Perfekter, dichter Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen
- Kleine, effiziente Lautsprecher für einen klaren Sound mit Bass

### Höchster Komfort

- 3 austauschbare Gummikappen für optimalen Halt in jedem Ohr
- Besonders kleines InEar-Design für einen bequemen Sitz

### Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert
- 3,5 mm-Stecker für Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Zusätzlicher 3,5 mm-Stecker für Nokia, Sony Ericsson, Samsung

### Längere Lebensdauer

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Gummierte Kabelentlastung für eine höhere Lebensdauer



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

# Daten

## Innenkarton

- EAN: 87 12581 58635 5
- Bruttogewicht: 0,1277 kg
- Innenkarton (L x B x H): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
- Nettogewicht: 0,033 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,0947 kg

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 58631 7
- Bruttogewicht: 1,2016 kg
- Außenkarton (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
- Nettogewicht: 0,264 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 0,9376 kg

## Verpackungsmaße

- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
5 x 17 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70760 1
- Bruttogewicht: 0,0249 kg
- Nettogewicht: 0,011 kg

- Eigengewicht: 0,0139 kg
- Verpackungsart: Blister

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Verchromt
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Kabeltyp: Kupfer

## Ton

- Akustiksystem: Halboffen
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 12 bis 23.500 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 8 mm
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: CCAW

# Besonderheiten

## Für perfekt gerichteten Sound

Das Design der Akustikröhre entspricht der Krümmung des Ohrkanals, damit die Soundwellen der Lautsprecher direkt zum Trommelfell geleitet werden.

## Perfekter, dichter Sitz im Ohr

Die extrem kleinen Lautsprechertreiber dieser Philips Ohrhörer passen bequem in die Ohren. Dank der hervorragenden Passform werden alle störenden Geräusche für ein besonders intensives Hörerlebnis von außen abgeschirmt.


## Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Philips Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

## Für optimale Passform in jedem Ohr

Da es die drei austauschbaren Gummikappen in den Größen klein bis groß gibt, werden auch Sie ein Paar Philips Ohrhörer finden, das perfekt in Ihre Ohren passt.

## Besonders kleines InEar-Design



Das besonders kleine InEar-Design passt sich optimal an kleinere Ohren an, sodass Sie bequem stundenlang Ihre Musik genießen können.

## Kleine, effiziente Lautsprecher

Kleine, effiziente Lautsprecher für Philips Ohrhörer sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders satten Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.

## 3,5 mm-Stereoanschluss

3,5 mm-Stereoanschluss für BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola und Palm

## Zusätzlicher 3,5 mm-Anschluss

Zusätzlicher 3,5 mm-Stereoanschluss für Nokia, Sony Ericsson und Samsung

## 1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

## Gummierte Kabelentlastung

Das weiche Gummi zwischen den Kopfhörern und dem Kabel schützt die Verbindung vor Beschädigungen durch Knicken, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben.



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 73078  
EAN: 69 23410 70760 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)