




Philips
In-Ear-headset

Blått och grönt



SHE3575BG



Liten men högljudd

för dina mobiltelefoner

Ultraliten in-ear-design som anpassas till örats form. Kvalitetshögtalare för kraftfullt ljud. Den inbyggda mikrofonen tar upp din röst mycket tydligt. Den är idealisk för många timmars musik och samtal.

Njut av kvalitetsljud

- Vinklad ljudkanal för riktat och tydligt ljud
- Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån
- Små, effektiva högtalare återger ljudet tydligt med bas

Suverän komfort

- Tre utbytbara mjuka gummiöronsäckor för bästa passform
- Ultrasmå för bekväm passform i örat

Utformad för dig

- Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
- 3,5 mm kontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
- Extra 3,5 mm kontakt för Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Använd dem längre

- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
- Gummerad kabelavlastning förbättrar varaktigheten



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Inre kartong

- EAN: 87 12581 58635 5
- Bruttovikt: 0,1277 kg
- Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
- Nettovikt: 0,033 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,0947 kg

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 58631 7
- Bruttovikt: 1,2016 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
- Nettovikt: 0,264 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 0,9376 kg

Förpackningens mått

- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 5 x 17 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70760 1
- Bruttovikt: 0,0249 kg
- Nettovikt: 0,011 kg

- Taravikt: 0,0139 kg
- Förpackningstyp: Blister

Anslutningar

- Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
- Anslutningens legering: Krompläterad
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Kabeltyp: Koppar

Ljud

- Akustiskt system: Halv-öppen
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12-23 500 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 102 dB
- Högtalardiameter: 8 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarpole: CCAW

Funktioner

För ljud från de flesta riktningar

Den vinklade ljudkanalen är utformad efter hörselgången så att ljudvågor från högtalarna riktas direkt till trumman med högsta kvalitet

Perfekt passform i örat

De minimala högtalarenheterna i de här hörlurarna från Philips passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar störande ljud utifrån och ger en intensiv lyssnarupplevelse.


Inbyggd mikrofon

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan använda det här headsetet från Philips för musik och samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.

För bästa passform i alla öron

Välj bland tre utbytbara öronsäckor, från liten till stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-hörlurar passar dig.

Ultraså In-Ear



Ultraliten och lätt In-Ear-design för bästa möjliga passform i små öron, för många timmars lyssning.

Små, effektiva högtalare

Små, effektiva högtalare för hörlurar från Philips ger en exakt passform och återger ljudet tydligt med kraftfull bas. De ger dig en fantastisk ljudupplevelse.

3,5 mm stereoanslutning

3,5 mm stereokontakt för Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola och Palm

Extra 3,5 mm kontakt

Extra 3,5 mm stereokontakt för Nokia, Sony Ericsson och Samsung

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Gumnerad kabelavlastning

Produktens livslängd förlängs genom att mjukt gummi mellan hörlurarna och kabeln skyddar kabelanslutningen mot skador till följd av att kabeln ständigt böjs.



Publiceringsdatum
2013-09-26

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 73078
EAN: 06 92341 07076 01

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com