




Philips
Cuffie auricolari

Rosa



SHE3590PK



Extra Bass

Auricolari compatti con cuscinetti morbidi

Cuffie auricolari dal design miniaturizzato con cuscinetti morbidi per il massimo comfort e una perfetta vestibilità. Con altoparlanti piccoli ed efficienti per bassi dinamici e un audio nitido.

Goditi un audio eccellente

- Gli altoparlanti piccoli ma potenti riproducono un audio nitido ricco di bassi
- Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Per un uso prolungato

- 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per il massimo comfort di ascolto
- L'insero ovale offre un comfort ergonomico

Sempre pronte!

- Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
- Protezione del cavo in gomma per una maggiore durata

PHILIPS

Cuffie auricolari
Rosa

Specifiche

Cartone interno

- Peso lordo: 0,1238 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Peso netto: 0,03888 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,08492 Kg
- GTIN: 2 69 23410 71368 2

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,154 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 37,4 x 17,4 x 13,6 cm
- Peso netto: 0,31104 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Tara: 0,84296 Kg
- GTIN: 1 69 23410 71368 5

Dimensioni dell'imballo

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
5 x 17,3 x 2,7 cm
- Peso lordo: 0,03018 Kg
- Peso netto: 0,01296 Kg

- Tara: 0,01722 Kg
- EAN: 69 23410 71368 8
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: cromato

Audio

- Risposta in frequenza: 12 - 23.500 Hz
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 103 dB
- Tipo: Dinamico

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
2 x 1,4 x 1,16 cm
- Peso: 0,01 Kg

SHE3590PK/10

In evidenza

Altoparlanti piccoli ma potenti




Gli altoparlanti piccoli ma potenti degli auricolari Philips assicurano una perfetta vestibilità e offrono un audio nitido ricco di bassi, per un ascolto ottimale.

Isolamento auricolare perfetto

I mini-driver dell'altoparlante di questi auricolari Philips si adattano all'orecchio con eccezionale comodità, eliminando i rumori esterni e consentendo un ascolto impeccabile.

Per il massimo comfort di ascolto



Con una scelta tra 3 cuscinetti in gomma intercambiabili, di dimensioni diverse, troverai sicuramente quelli adatti a te per la perfetta vestibilità degli auricolari Philips.

Cavo da 1,2 m

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Protezione del cavo in gomma

Per aumentare la durata del prodotto, una morbida protezione in gomma ricopre l'attacco tra le cuffie e il cavo per evitare i danni causati da sollecitazioni ripetute.

Tubo ovale

L'inserto ovale offre un comfort ergonomico



Data di rilascio
2016-10-16

Versione: 4.0.8

12 NC: 8670 000 85761
EAN: 69 23410 71368 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com