



Philips  
Cuffie

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro  
Auricolare

**SHE3700BL**



## Ritmo potente e bassi corposi

Design compatto con protezione metallizzata a vuoto

Le cuffie auricolari Philips MyJam Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per unire un look elegante a una protezione eccezionale.

### **Suono di qualità**

- Bassi potenti e audio nitido grazie ai driver efficienti
- Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

### **Maggiore autonomia**

- Canale acustico ovale per la massima ergonomia
- 3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale
- Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

### **Sempre pronte!**


- Protezione del cavo rinforzata per aumentare durata e connettività

# PHILIPS

Cuffie  
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Auricolare

## In evidenza

### Cuscinetti in 3 misure



I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio

### Rivestimento lucido colorato



Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.

### Driver efficienti



Le cuffie auricolari Philips Vibes includono driver potenti in un design compatto. Si adattano

perfettamente all'orecchio, creando, allo stesso tempo, suoni nitidi e bassi profondi.

### Canale acustico ovale



Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia per qualsiasi tipo di orecchio.

### Massimo comfort



Questi piccolissimi auricolari si inseriscono perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento che elimina i rumori esterni.

### Protezione del cavo rinforzata

Per prolungare la durata delle cuffie, una protezione in gomma morbida, posta tra esse e il cavo, salvaguarda il collegamento da danni dovuti a piegamenti continui.

SHE3700BL/00

## Specifiche

### Accessori

- Cuscinetti morbidi: Cuscinetti morbidi: 3 misure S, M, L

### Design

- Colore: Blu

### Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Voice coil: rame
- Risposta in frequenza: 11- 22.000 Hz
- Impedenza: 16 ohm
- Potenza in ingresso massima: 20 mW
- Sensibilità: 105 dB
- Diametro altoparlante: 8,6 mm
- Tipo: Dinamico
- Membrana: PET

### Connettività

- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: cromato
- Tipo di cavo: rame

### Cartone interno

- Peso lordo: 0,125 Kg
- GTIN: 2 69 25970 70912 9
- Scatola interna (L x L x A): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Peso netto: 0,036 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,089 Kg

### Scatola esterna

- Peso lordo: 1,127 Kg
- GTIN: 1 69 25970 70912 2
- Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
- Peso netto: 0,288 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Tara: 0,839 Kg

### Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Blister
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5 x 17,3 x 2,7 cm
- EAN: 69 25970 70912 5
- Peso lordo: 0,026 Kg
- Peso netto: 0,012 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tara: 0,014 Kg



Data di rilascio  
2017-09-03

Versione: 5.0.4

12 NC: 8670 001 34691  
EAN: 69 25970 70912 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)