



Philips
Kopfhörer

8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear

SHE3700RD



Kräftige Beats, satte Bässe

Kompaktes Design mit aufgedampftem Schutz

Ultrakompakt, kräftiger Bass – Die Philips Vibes-InEar-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort und über eine aufgedampfte Beschichtung für eine elegante Optik mit zusätzlichem Schutz.

Genießen Sie hochwertigen Sound

- Beeindruckende Bässe und klarer Sound dank effizienter Treiber
- Der perfekte, dichte Sitz im Ohr schützt vor Geräuschen von außen

Längeres Hörerlebnis

- Ovale Tonröhre für ergonomischen Tragekomfort
- 3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz
- Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Jederzeit einsatzbereit


- Verstärkte Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität

PHILIPS

Kopfhörer
8,6 mm Treiber/geschlossen In-Ear

Besonderheiten

Ohrkappen in 3 Größen




Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Farbenfrohe glänzende Beschichtung



Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.


Effiziente Treiber



Die Philips Vibes-InEar-Kopfhörer verfügen über effiziente Treiber in einem kompakten Design. Sie


sitzen perfekt und bieten einen klaren Sound und satte Bässe.

Ovale Tonröhre



Eine ovale Tonröhre bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.

Perfekter InEar-Sitz



Die besonders kleinen Kopfhörer passen perfekt in die Ohren und schirmen gegen Geräusche von außen ab.

Verstärkte Kabelentlastung

Um die Lebensdauer Ihres Kopfhörers zu verlängern, schützt eine weiche Entlastung aus Gummi zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel die Verbindung vor einer Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

SHE3700RD/00

Daten

Zubehör

- Ohrstöpsel: 3 Größen: S, M, L

Design

- Farbe: Rot

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET
- Schwingspule: Kupfer
- Frequenzgang: 11 bis 22.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 8,6 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Anschlussausführung: verchromt
- Kabeltyp: Kupfer

Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,125 kg
- GTIN: 2 69 25970 70911 2
- Innenkarton (L x B x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Nettogewicht: 0,036 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,089 kg

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,127 kg
- GTIN: 1 69 25970 70911 5
- Außenkarton (L x B x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
- Nettogewicht: 0,288 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 0,839 kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Blister
- Regalaufstellung: Beides
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 5 x 17,3 x 2,7 cm
- EAN: 69 25970 70911 8
- Bruttogewicht: 0,026 kg
- Nettogewicht: 0,012 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Eigengewicht: 0,014 kg



Ausstellungsdatum
2017-09-03

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 001 34689
EAN: 69 25970 70911 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com