




Philips  
Hodetelefoner med  
mikrofon

Elementer på 8,6mm / lukket  
bakside  
Øretelefoner

**SHE3705BK**



## Gode rytmer, kraftig bass

Kompakt design med vakuummetsert deksel

De svært små Philips MyJam Vibes-øretelefonene med kraftig bass har øreputer med ovalt rør for komfort og vakuummetsert belegg for et stilig utseende med ekstra beskyttelse.

### Nyt kvalitetslyd i fulle drag

- Effektive drivere for stor bass og klar lyd
- Forsegler øret perfekt, slik at bakgrunnsstøyen stenges ute

### Lytt over lengre tid

- Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform
- Fargerik og blank overflate som ser stilig ut og beskytter bra
- Tre gummiputer til øret for en optimal passform


### Alltid klar

- Forsterket ledningavlaster gir økt holdbarhet og tilkobling
- Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

# PHILIPS


# Høydepunkter

## Øredesker i 3 størrelser



Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

## Innebygd mikrofon



Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

## Fargerik og blank overflate




Et blankt og fargerikt belegg av høy kvalitet som gir et stilig utseende og ekstra beskyttelse.

## Effektive drivere



Philips Vibes-øretelefoner huser effektive drivere i en kompakt design. De har en perfekt passform og pumper ut klar lyd og dundrende bass.

## Ovalt lydrør



Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform som passer til alle ører.

## Perfekt passform i øret



Svært små øretelefoner som passer perfekt i øret og forseglar øret, slik at bakgrunnsstøyen stenges ute.

## Forsterket ledningavlaster

En myk gummiavlaster mellom hodetelefonene og kabelen beskytter mot skader som lett oppstår ved stadig bøyning, og forlenger levetiden til hodetelefonene.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Ørepropper: Tre størrelser: S, M, L

## Utforming

- Farge: Svart

## Lyd

- Membran: PET
- Frekvensområde: 11–22 000 Hz
- Magnettype: Neodym
- Talespole: kobber
- Følsomhet: 105 dB
- Høyttalerdiameter: 8,6 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Impedans: 16 ohm
- Akustisk system: Lukket
- Type: Dynamisk

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 millimeter
- Kontaktoverflate: krombelagt
- Kabeltype: kobber

## Inneske

- Bruttovekt: 0,127 kg
- GTIN: 2 69 25970 70939 6
- Inneske (L x B x H): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Nettovekt: 0,039 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,088 kg

## Ytre eske

- Bruttovekt: 1,14 kg
- GTIN: 1 69 25970 70939 9
- Yttereske (L x B x H): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
- Nettovekt: 0,312 kg
- Antall kundepakker: 24
- Taravekt: 0,828 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 5 x 17,3 x 2,7 cm
- EAN: 69 25970 70939 2
- Bruttovekt: 0,027 kg
- Nettovekt: 0,013 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister
- Taravekt: 0,014 kg
- Type hylleplassering: Begge



Utgivelsesdato  
2017-09-03

Versjon: 3.1.4

12 NC: 8670 001 34905  
EAN: 69 25970 70939 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)