

Philips
带麦克风的耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳塞

SHE3705BK



响亮节拍，超强低音

外形小巧，具有真空金属层保护

飞利浦超小型震撼低音 MyJam Vibes 耳塞配有可提供舒适体验的椭圆声管，其外观靓丽的真空金属涂层则能够带来更多保护。

随时准备出发

- 增强型线缆，提升耐用性和连接性
- 内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电

尽享极佳音质

- 高效驱动单元带来震撼的低音和清晰音效
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

可确保长时间的聆听享受


- 插入式椭圆声管设计，提供人体工程学的舒适贴合
- 亮光、色彩鲜艳的涂层外观靓丽，还可提供保护
- 3 对可互换橡胶耳塞套，完美贴合

PHILIPS

带麦克风的耳机
8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖 耳塞


产品亮点

3 种尺寸的耳塞套



提供 3 种尺寸耳塞套 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合

内置麦克风




内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络。

色彩鲜艳的亮光涂层




高品质、亮光和色彩鲜艳的涂层外观靓丽，可附加额外保护面。

高效的驱动单元



飞利浦 Vibes 耳塞式耳机内部具有高效驱动单元，采用小巧紧凑型设计。它们特别适合带来清晰音效和强劲低音。

椭圆声管



插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。

完美的耳内配戴效果



超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

增强型线缆

为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

SHE3705BK/00

规格

声音

- 原声系统：封闭式
- 频率响应：11 - 22 000 赫兹
- 隔音膜：PET
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：105 分贝
- 最大输入功率：20 mW
- 阻抗：16 ohm

连接

- 线缆类型：铜制
- 线缆接口：两边平行、对称
- 接口末端：镀铬
- 线缆长度：1.2 米
- 连接口：3.5 毫米

外箱

- 长度：37.5 厘米
- 用户包装数量：24
- 宽度：17.9 厘米
- 总重：1.14 千克
- 高度：13.9 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70939 9
- 净重：0.312 千克
- 自重：0.828 千克

内箱

- 长度：18.1 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：8.1 厘米
- 高度：6 厘米
- 净重：0.039 千克
- 总重：0.127 千克
- 自重：0.088 千克
- GTIN: 2 69 25970 70939 6

包装尺寸

- 高度：17.3 厘米
- 包装类型：塑封包装
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：5 厘米
- 厚度：2.7 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 25970 70939 2
- 总重：0.027 千克
- 净重：0.013 千克
- 自重：0.014 千克

附件

- 耳塞套：3 种尺寸：S、M、L

设计

- 颜色：暗夜黑



发行日期 2024-03-12

版本：3.1.4

EAN: 69 25970 70939 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com