

飞利浦
带麦克风的耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳塞

SHE3705LB



响亮节拍，超强低音

外形小巧，具有真空金属层保护

飞利浦超小型震撼低音 MyJam Vibes 耳塞配有可提供舒适体验的椭圆声管，其外观靓丽的真空金属涂层则能够带来更多保护。

尽享极佳音质

- 高效驱动单元带来震撼的低音和清晰音效
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

可确保长时间的聆听享受

- 3 对可互换橡胶耳塞套，完美贴合
- 亮光、色彩鲜艳的涂层外观靓丽，还可提供保护
- 插入式椭圆声管设计，提供人体工程学的舒适贴合

随时准备出发


- 增强型线缆，提升耐用性和连接性
- 内置麦克风，您可以轻松地聆听音乐切换为接听来电

PHILIPS

带麦克风的耳机
8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖 耳塞


产品亮点

3 种尺寸的耳塞套



提供 3 种尺寸耳塞套 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合

内置麦克风



内置麦克风让您您可以轻松地聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络。

色彩鲜艳的亮光涂层




高品质、亮光和色彩鲜艳的涂层外观靓丽，可附加额外保护面。

高效的驱动单元



飞利浦 Vibes 耳塞式耳机内部具有高效驱动单元，采用小巧紧凑型设计。它们特别适合带来清晰音效和强劲低音。

椭圆声管



插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。

完美的耳内配戴效果



超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

增强型线缆

为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

SHE3705LB/00

规格

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)) : 5 × 17.3 × 2.7 厘米
- 净重 : 0.013 千克
- 总重 : 0.027 千克
- 自重 : 0.014 千克
- EAN: 69 25970 70941 5
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 塑封包装
- 货架摆放类型 : 两种

外箱

- 外箱 (L × (宽 × 高) : 37.5 × 17.9 × 13.9 厘米
- 净重 : 0.312 千克
- 总重 : 1.14 千克
- 自重 : 0.828 千克
- GTIN: 1 69 25970 70941 2
- 用户包装数量 : 24

内箱

- 内箱 (L × (宽 × 高) : 18.1 × 8.1 × 6 厘米
- 净重 : 0.039 千克
- 总重 : 0.127 千克
- 自重 : 0.088 千克
- GTIN: 2 69 25970 70941 9
- 用户包装数量 : 3

附件

- 耳塞套 : 3 种尺寸 : S、M、L

设计

- 颜色 : 浅蓝

声音

- 隔音膜 : PET
- 频率响应 : 11 - 22 000 赫兹
- 磁铁型 : 钕制
- 音圈 : 铜制
- 灵敏度 : 105 分贝
- 单元直径 : 8.6 毫米
- 最大输入功率 : 20 mW
- 阻抗 : 16 欧姆
- 原声系统 : 封闭式
- 类型 : 动态

连接

- 线缆接口 : 两边平行、对称
- 线缆长度 : 1.2 米
- 连接口 : 3.5 毫米
- 接口末端 : 镀铬
- 线缆类型 : 铜制



发行日期 2017-09-08

版本 : 3.0.4

12 NC: 8670 001 34907
EAN: 69 25970 70941 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com