



飞利浦  
耳塞

红色



SHE3800RD

## 超重低音

带椭圆声管的小巧耳机

小巧精致、多姿多彩的 SHE3800 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式。

### 享受优质声音

- 高效 8.6 毫米驱动器，带来精准的清晰音效
- 封闭式耳内设计，增强低音和隔音效果

### 配戴舒适

- 人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验
- 3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

### 专为方便使用而设计

- 增强型线缆，提升耐用性和连接性

**PHILIPS**

耳塞  
红色

## 规格

### 声音

- 隔音膜: PET
- 频率响应: 10–22 000 赫兹
- 磁铁型: 钕制
- 音圈: CCAW
- 灵敏度: 107 分贝
- 单元直径: 8.6 毫米
- 最大输入功率: 20 mW
- 阻抗: 16 欧姆
- 原声系统: 半封闭式

### 设计

- 颜色: 红色

### 连接

- 线缆类型: 铜制
- 线缆接口: 对称
- 线缆长度: 1.2 米
- 接口: 3.5 毫米
- 接口末端: 镀镍

### 包装尺寸

- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- EAN: 69 23410 72520 9
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):

- 5 x 17.2 x 3 厘米
- 总重: 0.032 千克
- 净重: 0.011 千克
- 随附产品数量: 1
- 自重: 0.021 千克

### 内箱

- 总重: 0.135 千克
- GTIN: 2 69 23410 72520 3
- 内箱 (L x (宽 x 高): 18.2 x 9.8 x 6.4 厘米
- 净重: 0.033 千克
- 用户包装数量: 3
- 自重: 0.102 千克

### 外箱

- 总重: 1.26 千克
- GTIN: 1 69 23410 72520 6
- 外箱 (L x (宽 x 高): 37.4 x 20.6 x 14 厘米
- 净重: 0.264 千克
- 用户包装数量: 24
- 自重: 0.996 千克


### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
2 x 2 x 1.2 厘米
- 重量: 0.0096 千克

SHE3800RD/00

## 产品亮点

### 提供 3 副耳罩供您选择



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

### 高效 8.6 毫米驱动器



小巧高效的 8.6 毫米扬声器驱动器为您提供清晰的音效，随时随地提升您的聆听乐趣。

### 人体工程学椭圆声管

椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

### 隔音耳罩



超小耳内设计，确保紧密舒适贴合，阻隔环境噪音，封闭式结构带来增强低音效果。

### 增强型线缆

为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。



发行日期 2016-11-10

版本: 3.0.6

12 NC: 8670 001 09608  
EAN: 06 92341 07252 09

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)