

飞利浦
带麦克风的入耳式耳机

粉红色



SHE3805PK

超重低音

带椭圆声管的小巧耳机

小巧精致、多姿多彩的 SHE3805 音效极佳，高效扬声器带来超动态低音。软质耳罩配合椭圆声管，确保符合人体工程学的佩戴方式，同时具有内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电。

享受优质声音

- 高效 8.6 毫米驱动器，带来精准的清晰音效
- 封闭式耳内设计，增强低音和隔音效果

配戴舒适

- 人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验
- 3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

专为方便使用而设计

- 增强型线缆，提升耐用性和连接性

随时畅享音乐并与朋友保持联系

- 内置麦克风，您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电

PHILIPS


产品亮点

内置麦克风



内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。

提供 3 副耳罩供您选择



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

高效 8.6 毫米驱动器



小巧高效的 8.6 毫米扬声器驱动器为您提供清晰的音效，随时随地提升您的聆听乐趣。

人体工程学椭圆声管

椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

隔音耳罩



超小耳内设计，确保紧密舒适贴合，阻隔环境噪音，封闭式结构带来增强低音效果。

增强型线缆

为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

规格

声音

- 隔音膜：PET
- 频率响应：10–22 000 赫兹
- 磁铁型：钕制
- 音圈：CCAW
- 灵敏度：107 分贝
- 单元直径：8.6 毫米
- 最大输入功率：20 mW
- 阻抗：16 欧姆
- 原声系统：半封闭式

设计

- 颜色：粉红色

连接

- 线缆接口：对称
- 线缆长度：1.2 米
- 连接口：3.5 毫米
- 接口末端：镀镍

包装尺寸

- 包装类型：塑封包装
- 货架摆放类型：两种
- EAN: 69 23410 72531 5
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
5 x 17.2 x 3 厘米
- 总重：0.035 千克
- 净重：0.013 千克
- 随附产品数量：1
- 自重：0.022 千克

内箱

- 总重：0.142 千克
- GTIN: 2 69 23410 72531 9
- 内箱（L x（宽 x 高））：18.2 x 9.8 x 6.4 厘米
- 净重：0.039 千克
- 用户包装数量：3
- 自重：0.103 千克

外箱

- 总重：1.32 千克
- GTIN: 1 69 23410 72531 2
- 外箱（L x（宽 x 高））：37.4 x 20.6 x 14 厘米
- 净重：0.312 千克
- 用户包装数量：24
- 自重：1.008 千克

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
2 x 2 x 1.2 厘米
- 重量：0.0115 千克



发行日期 2016-11-11

版本：4.0.5

12 NC: 8670 001 09657
EAN: 06 92341 07253 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com