



Philips
InEar-Kopfhörer mit
Mikrofon

Weiß



SHE3805WT

Zusätzl. Bass

Kompaktes Headset mit ovalen Schallröhren

Der kleine und farbenfrohe SHE3805 trifft mit seinen effizienten Lautsprechern, die ultra-dynamischen Bass liefern, voll ins Schwarze. Weiche Ohrkappen mit ovalen Schallröhreneinsätzen sorgen für einen ergonomischen Sitz, während Sie über das integrierte Mikrofon ganz einfach von Musik zu Anrufen wechseln können.

Hochwertigen Sound genießen

- Effiziente 8,6 mm Treiber liefern einen klaren, präzisen Sound
- Geschlossenes InEar-Design für bessere Bass- und Geräuschisolierung

Tragekomfort

- Ergonomisch ovales Schallrohr für einen komfortablen Sitz
- Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Design für mehr Komfort

- Verstärkte Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität

Immer mit Musik und Freunden verbunden

- Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

PHILIPS


Besonderheiten

Integriertes Mikrofon



Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen



Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Effiziente 8,6 mm Treiber



Die kleinen und effizienten 8,6 mm Treiber liefern einen klaren, präzisen Sound für Hörgenuss unterwegs.

Ergonomisch ovales Schallrohr

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Geräuschisolierende Ohrkappen



Ultrakleines InEar-Design gewährleistet einen enganliegenden und bequemen Sitz, um Umgebungsgeräusche zu eliminieren, während die geschlossene Struktur eine erhöhte Bassleistung liefert.

Verstärkte Kabelentlastung

Um die Lebensdauer Ihres Kopfhörers zu verlängern, schützt eine weiche Entlastung aus Gummi zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel die Verbindung vor einer Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Daten

Ton

- Membran: PET
- Frequenzgang: 10–22 000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 8,6 mm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Impedanz: 16 Ohm
- Akustiksystem: Halb geschlossen

Design

- Farbe: Weiß

Anschlüsse

- Kabelverbindung: symmetrisch
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Blister
- Regalauflage: Beides
- EAN: 69 23410 72529 2
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 5 x 17,2 x 3 cm
- Bruttogewicht: 0,035 kg
- Nettogewicht: 0,013 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Eigengewicht: 0,022 kg

Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,142 kg
- GTIN: 2 69 23410 72529 6
- Innenkarton (L x B x H): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
- Nettogewicht: 0,039 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,103 kg

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,32 kg
- GTIN: 1 69 23410 72529 9
- Außenkarton (L x B x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
- Nettogewicht: 0,312 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,008 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 2 x 2 x 1,2 cm
- Gewicht: 0,0115 kg



Ausstellungsdatum
2016-07-18

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 09655
EAN: 06 92341 07252 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com