

Philips
带麦克风的入耳式耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳塞

SHE3855RD



响亮节拍，浑厚低音

优质真空金属亚光表面

时尚的飞利浦 MyJam Chromz 耳塞可提供浑厚低音，舒适贴合且外观精美。多种真空金属亚光涂层色彩选项，轻松搭配 iPhone 6S。

持久的舒适感

- 椭圆声管插入式设计，提供人体工程学的舒适贴合
- 真空金属、时尚亚光涂层可提供额外保护
- 3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合

尽享极佳音质

- 强劲的驱动器，可再现清晰的音效和震撼低音
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

耐用性更高


- 增强型线缆，提升耐用性和连接性
- 内置麦克风，您可以轻松地聆听音乐切换为接听来电

PHILIPS

带麦克风的入耳式耳机
8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖 耳塞


产品亮点

3 种尺寸的耳塞套



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

内置麦克风




内置麦克风让您您可以轻松地聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络。

金属亚光涂层




高质量真空金属亚光涂层可提供额外保护且完美搭配 iPhone 6S。

椭圆声管




插入式椭圆声管设计可提供人体工程学的舒适，贴合耳朵的真实形状。

完美的耳内配戴效果



超小巧的耳机，可完美放入耳内，形成可阻隔外界噪音的密封效果。

强劲的驱动器



飞利浦 Chromz 耳塞具有外形小巧的强劲扬声器，可确保完美贴合，提供清晰的音效和震撼低音。

增强型线缆

为延长耳机的寿命，在耳机和线缆之间配有胶质软出线口，可防止因反复掰折而造成的线缆损伤。

SHE3855RD/00

规格

声音

- 原声系统：封闭式
- 频率响应：10 - 22 000 赫兹
- 隔音膜：PET
- 磁铁型：钕制
- 音圈：CCAW
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：107 分贝
- 最大输入功率：20 mW
- 阻抗：28 ohm

连接

- 线缆接口：对称
- 接口末端：镀铬
- 线缆长度：1.2 米
- 连接口：3.5 毫米

外箱

- 长度：38 厘米
- 用户包装数量：24
- 宽度：21 厘米
- 总重：1.371 千克
- 高度：15 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70935 1
- 净重：0.312 千克
- 自重：1.059 千克

内箱

- 长度：17.9 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：9.5 厘米
- 高度：6 厘米
- 净重：0.039 千克
- 总重：0.138 千克
- 自重：0.099 千克
- GTIN: 2 69 25970 70935 8

包装尺寸

- 高度：17.2 厘米
- 包装类型：塑封包装
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：5 厘米
- 厚度：3 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 25970 70935 4
- 总重：0.037 千克
- 净重：0.013 千克
- 自重：0.024 千克

附件

- 耳塞套：3 种尺寸：S、M、L

设计

- 颜色：绚丽红



发行日期 2024-03-12

版本：2.0.5

EAN: 69 25970 70935 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com