




Philips
Cuffie con microfono

Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare

SHE3855RG



Ritmo intenso e bassi straordinari

Finitura metallizzata opaca a vuoto di alta qualità

Le eleganti cuffie in-ear Philips Chromz riproducono bassi decisi, sono comode e belle da vedere. Disponibili con rivestimenti metallizzati a vuoto opachi in diversi colori da abbinare all'iPhone 6S.

Suono di qualità

- Driver potenti per riprodurre un suono nitido con bassi profondi
- Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

Comfort prolungato

- Canale acustico ovale per la massima ergonomia
- L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra
- 3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale

Migliore resistenza


- Protezione del cavo rinforzata per aumentare durata e connettività
- Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

PHILIPS

Cuffie con microfono
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro Auricolare


In evidenza

Cuscinetti in 3 misure




I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio.

Microfono incorporato




Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.

Rivestimento opaco metallizzato




Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta qualità offre una maggiore protezione delle superfici e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.

Canale acustico ovale



Un canale acustico ovale offre la giusta ergonomia per qualsiasi tipo di orecchio.

Massimo comfort



Questi piccolissimi auricolari si inseriscono perfettamente nell'orecchio, creando un isolamento che elimina i rumori esterni.

Driver potenti



I potenti altoparlanti delle cuffie in-ear Philips Chromz in un design compatto per assicurare un adattamento perfetto con un suono nitido con bassi profondi.

Protezione del cavo rinforzata

Per prolungare la durata delle cuffie, una protezione in gomma morbida, posta tra esse e il cavo, salvaguarda il collegamento da danni dovuti a piegamenti continui.

SHE3855RG/00

Specifiche

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5 x 17,2 x 3 cm
- Peso netto: 0,013 Kg
- Peso lordo: 0,037 Kg
- Tara: 0,024 Kg
- EAN: 69 25970 70936 1
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 21 x 15 cm
- Peso netto: 0,312 Kg
- Peso lordo: 1,371 Kg
- Tara: 1,059 Kg
- GTIN: 1 69 25970 70936 8
- Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 17,9 x 9,5 x 6 cm
- Peso netto: 0,039 Kg
- Peso lordo: 0,138 Kg
- Tara: 0,099 Kg
- GTIN: 2 69 25970 70936 5
- Numero di confezioni consumatori: 3

Accessori

- Cuscinetti morbidi: 3 misure: S, M, L

Design

- Colore: Rosso

Audio

- Membrana: PET
- Risposta in frequenza: 12–22.000 Hz
- Voice coil: CCAW
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 8,6 mm
- Potenza in ingresso massima: 20 mW
- Impedenza: 28 ohm
- Sistema acustico: Chiuso

Connettività

- Cavo di collegamento: simmetrico
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm
- Rifinitura connettore: cromato



Data di rilascio
2016-12-27

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 001 34901
EAN: 69 25970 70936 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com