



Philips
Слушалки с микрофон

8,6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите

SHE3855SG



Открояващи се ритми, силни басы

Висококачествено вакуумно метализирано матово покритие

Стилните слушалки за поставяне в ушите Philips Chromz предоставят мощни басы, удобство и изглеждат добре. Множеството опции за цветове за вакуумно метализираното матово покритие пасват на iPhone 6S.

Потопете се в качествен звук

- Мощни мембрани възпроизвеждат чист звук с мощни басы
- Плътното прилепване в ухото спира външния шум

Дълготраен комфорт

- Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобно прилягане
- 3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане
- Вакуумно метализирано стивно матово покритие предлага допълнителна защита

Повишена издръжливост

- Подсиленият предпазител на кабела подобрява издръжливостта и свързването
- Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания


PHILIPS

Слушалки с микрофон
8,6 мм мембрани/затворен гръб За поставяне в ушите

SHE3855SG/00


Акценти

Тела на слушалките в 3 размера




Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане.

Вграден микрофон



Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания, за да можете винаги да сте свързани.


Метализирано матово покритие



Висококачествено вакуумно метализирано матово покритие предлага допълнителна


външна защита и подхожда идеално на iPhone 6S.

Овална звукова тръба




Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобство, за да приляга на формата на ухото.

Перфектно прилягане в ухото




Изключително малките слушалки прилягат перфектно в ухото, като създават прилепване, което изолира външния шум.

Мощни мембрани



Слушалките за поставяне в ушите Philips Chromz притежават мощни високоговорители в компактна конструкция, за да гарантират идеално прилягане с чист звук с мощни басы.

Подсилен предпазител на кабела



За по-дълъг живот на слушалките ви мек гумен предпазител между тях и кабела защитава връзката от повреда от многократно огъване.

Спецификации

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
5 x 17,2 x 3 см
- Нето тегло: 0,013 кг
- Бруто тегло: 0,037 кг
- Тегло на опаковката: 0,024 кг
- EAN: 69 25970 70932 3
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Блистер
- Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 38 x 21 x 15 см
- Нето тегло: 0,312 кг
- Бруто тегло: 1,371 кг
- Тегло на опаковката: 1,059 кг
- GTIN: 1 69 25970 70932 0
- Брой потребителски опаковки: 24

Вътрешен кашон

- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 17,9 x 9,5 x 6 см
- Нето тегло: 0,039 кг
- Бруто тегло: 0,138 кг
- Тегло на опаковката: 0,099 кг

- GTIN: 2 69 25970 70932 7
- Брой потребителски опаковки: 3

Аксесоари

- Накрайници: 3 размера: S, M, L

Дизайн

- Цвят: Сребристо-сиво

Звук

- Диафрагма: PET
- Честотен обхват: 12 – 22 000 Hz
- Звукова намотка: CCAW
- Чувствителност: 107 dB
- Диаметър на високоговорителя: 8,6 мм
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Импеданс: 28 ома
- Акустична система: Затворена

Възможности за свързване

- Кабелна връзка: симетричен
- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм
- Покритие на съединителя: хромиран



Дата на издаване
2016-07-18

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 001 34896
EAN: 69 25970 70932 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com