



Philips  
带麦克风的耳机

12.2 毫米驱动器 / 开放式耳塞  
耳塞式耳机

SHE4205WT

## 超轻，强劲音效。

### 抗重力耳机

飞利浦 Flite Hyprlite 耳机是您每天不可或缺的随身附件，佩戴舒适，提供清晰音效。超薄设计，极为轻便，让您几乎感觉不到它的存在。

#### 纯净清晰

- 低音管设计，带来饱满的低音
- 高功率驱动器，提供清晰的音效

#### 流线型设计

- 带减压口的耐用线缆
- 时尚的金属光泽材质
- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣

#### 更加舒适

- 符合人体工程学的耳塞，佩戴自然舒适

**PHILIPS**

## 带麦克风的耳机

12.2 毫米驱动器 / 开放式耳塞 耳塞式耳机

# 产品亮点

### 耐用的线缆




轻便并不意味着脆弱。专为自在随行的生活而打造，耳机线缆具有内置减压口，更加结实耐用，使用寿命更长。

### 金属表面



设计出众，具有清新、现代的高光材质。

### 免提通话



方便易用的遥控器，只需轻按一下按钮，便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

### 低音管




耳罩内具有创新型低音管，可增大气流，带来深沉、饱满的低音效果。

### 清晰音质



配有精细调谐的 12.2 毫米高功率驱动器，可再现清晰通透的音效。

### 符合人体工程学的佩戴方式



十分纤巧，让您几乎感觉不到其在耳朵上，Hyprlite 耳机轻便舒适，让您畅享音乐。

SHE4205WT/00

# 规格

### 声音

- 原声系统：开放式
- 隔音膜：PET
- 磁铁型：钕制
- 音圈：CCAW
- 频率响应：9 - 23 000 赫兹
- 单元直径：12.2 毫米
- 灵敏度：105 分贝
- 最大输入功率：30 mW
- 阻抗：32 ohm

### 连接

- 线缆接口：对称
- 接口末端：镀镍
- 线缆长度：1.2 米
- 连接口：3.5 毫米

### 外箱

- 长度：18.8 厘米
- 用户包装数量：6
- 宽度：11.7 厘米
- 总重：0.325 千克
- 高度：12.8 厘米
- GTIN: 1 69 51613 99114 2
- 净重：0.078 千克
- 自重：0.247 千克

### 包装尺寸

- 高度：17.2 厘米
- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：9.5 厘米
- 厚度：1.5 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 99114 5
- 总重：0.039 千克
- 净重：0.013 千克
- 自重：0.026 千克

### 产品尺寸

- 高度：1.65 厘米
- 宽度：1.75 厘米
- 厚度：1.16 厘米
- 重量：0.013 千克

### 设计

- 颜色：白色



发行日期 2024-03-12

版本：13.0.8

EAN: 69 51613 99114 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)