



Philips NULL  
Слушалки с микрофон

12,2 мм мембрани/затворен  
гръб  
За поставяне в ушите

SHE4305BK



## Почувствайте ги. BASS+

Изпитайте учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни басы възбудители за високоговорител слушалките Philips BASS+ предлагат страхотна изолация на звука и стабилност при носенето, за да може да извлечете максимума от своите ритми.

### Pure Bass

- Силни, отчетливи басы, които можете да усетите
- Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители
- Превъзходна звукова изолация

### Удобна форма

- Тънка стабилно прилягаща в ухото форма
- Ергономичен дизайн за максимален комфорт

### Комфорт

- Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

# PHILIPS

Слушалки с микрофон  
12,2 мм мембрани/затворен гръб За поставяне в ушите


## Акценти

### 12,2 мм възбудители




Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи басы от елегантен, компактен корпус.

### Ергономичен дизайн




Ергономично конструирани с овални и ъглови тръби за удобна естествена форма. Така можете да слушате в продължение на часове в цялостен комфорт.

### Обаждания със свободни ръце




Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

### Тънка прилягаща в ухото форма




С тънк дизайн за поставяне в ухото, който се закрепва перфектно за вашите уши, всяка слушалка пасва надеждно за голяма стабилност и няма да изпадне.

### Шумоизолация



Създадени за оптимална пасивна звукова изолация, тези слушалки за поставяне в ушите гарантират, че никога няма да ви липсва ритъма на вашата музика.

### Силни, отчетливи басы



Това са силни, мощни басы, които ви позволяват истински да усетите ритъма. Не се подвеждайте по елегантния дизайн – специално настроените възбудители и отвори за басы предоставят изключително ниски крайни честоти за създаване на уникалния емблематичен звук BASS+.

SHE4305BK/00

## Спецификации

### Дизайн

- Цвет: Черно

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Диафрагма: PET
- Тип магнит: Неодимов
- Звукова намотка: CCAW
- Чувствителност: 107 dB
- Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Импеданс: 32 ома
- Честотен обхват: 9 – 23 000 Hz

### Възможности за свързване

- Кабелна връзка: симетричен
- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм
- Покритие на съединителя: никелиран

### Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 0,182 кг
- GTIN: 2 69 51613 99148 4
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 18 x 8,2 x 10,5 см
- Нето тегло: 0,039 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 0,143 кг

### Външен кашон

- Бруто тегло: 1,76 кг
- GTIN: 1 69 51613 99148 7
- Външен кашон (Л x Ш x В): 38 x 18,1 x 24,8 см
- Нето тегло: 0,312 кг
- Брой потребителски опаковки: 24
- Тегло на опаковката: 1,448 кг

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 9,5 x 17,5 x 2,5 см
- EAN: 69 51613 99148 0
- Бруто тегло: 0,0496 кг
- Нето тегло: 0,013 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тегло на опаковката: 0,0366 кг
- Тип опаковка: Блистер
- Начин на поставяне: И двете

### Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 3 x 8 x 2,8 см
- Тегло: 0,0117 кг

### UPC

- UPC: 8 89446 00844 9



Дата на издаване  
2021-09-15

Версия: 6.2.8

12 NC: 8670 001 44769  
EAN: 69 51613 99148 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)