




Philips NULL  
Mikrofonlu kulaklık

12,2 mm sürücülü/arkası kapalı  
Kulak içi

SHE4305BK



## BASS+'ı hissedin

Küçük olmasına rağmen oldukça sağlam olan bu kulaklıklarla olağanüstü sesi deneyimleyin. Güçlü bas performansı için özel olarak tasarlanan hoparlör sürücülerine sahip Philips BASS+ kulaklıklar, mükemmel ses yalıtımı ve sabit kullanım rahatlığı sunarak müziğin ritmini en iyi şekilde yakalamanızı sağlar.

### Saf Bas

- Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar
- Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücülerini
- Mükemmel ses yalıtımı

### Rahatça uyum

- İnce ve uyumlu kulak içi kulaklık
- Maksimum düzeyde konfor sunan ergonomik tasarım

### Kullanılabilirlik


- Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

# PHILIPS

Mikrofonlu kulaklık  
12,2 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak içi


## Özellikler

### 12,2 mm sürücüler



Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücülerini, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.

### Ergonomik tasarım




Kulağa rahat ve doğal biçimde oturması için oval ve açılı tüplerle ergonomik biçimde tasarlanmıştır. Böylece tamamen rahat bir şekilde saatlerce müzik dinleyebilirsiniz.

### Eller serbest arama




Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlanmanızı sağlar.

### İnce kulak içi kulaklık



Kulaklarınıza mükemmel biçimde oturan ince kulak içi tasarımıyla her bir kulaklık son derece dengeli olur ve kulağınızdan düşmez.

### Ses yalıtımı



Optimum pasif ses yalıtımı için tasarlanan bu kulak içi kulaklık, müziğinizin hiçbir ritmini kaçırmamanızı sağlar.

### Güçlü, çarpıcı baslar



Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıtmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

SHE4305BK/00

## Teknik Özellikler

### Tasarım

- Renk: Siyah

### Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET
- Manyetik tipi: Neodymium
- Ses bobini: CCAW
- Hassasiyet: 107 dB
- Hoparlör çapı: 12,2 mm
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Empedans: 32 ohm
- Frekans tepkisi: 9 - 23 000 Hz

### Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: simetrik
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm
- Konektör kaplaması: nikel kaplama

### İç Karton

- Brüt ağırlık: 0,182 kg
- GTIN: 2 69 51613 99148 4
- İç karton (L x G x Y): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Net ağırlık: 0,039 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,143 kg

### Dış Karton

- Brüt ağırlık: 1,76 kg
- GTIN: 1 69 51613 99148 7
- Dış karton (L x G x Y): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Net ağırlık: 0,312 kg
- Ambalaj sayısı: 24
- Dara ağırlığı: 1,448 kg

### Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- EAN: 69 51613 99148 0
- Brüt ağırlık: 0,0496 kg
- Net ağırlık: 0,013 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 0,0366 kg
- Ambalaj türü: Plastik paket
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 3 x 8 x 2,8 cm
- Ağırlık: 0,0117 kg

### UPC

- UPC: 8 89446 00844 9



Yayın tarihi 2021-09-15

Sürüm: 6.2.8

12 NC: 8670 001 44769  
EAN: 69 51613 99148 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com