


Philips BASS+
Kopfhörer mit Mikrofon

12,2-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear



SHE4305BL

Fühlen Sie den BASS+

Diese kleinen, aber robusten Kopfhörer bieten überraschend viel Sound. Mit Lautsprechertreibern, die speziell auf satte Bässe ausgelegt sind, sorgen die Philips BASS+-Kopfhörer für überzeugende Schallisolation und echten Tragekomfort – damit holen Sie alles raus aus Ihren Beats.

Reine Bässe

- Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können
- Leistungsstarke 12,2-mm-Treiber
- Hervorragende Geräuschisolation

Komfortable Anpassung

- Schlanker, stabiler In-Ear-Sitz
- Ergonomisches Design für maximalen Komfort

Komfort

- Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

PHILIPS


Besonderheiten

12,2-mm-Treiber




Ein Beat, der durch den Körper geht – das ist die Art von Bass, die man sich wünscht. Aus den leistungsstarken 12,2-mm-Lautsprechertreibern dröhnt ein enormer Bass – klein, aber oho!

Ergonomisches Design




Das ergonomische Design sorgt mit seiner ovalen und angewinkelten Form für angenehmen, natürlichen Tragekomfort. So können Sie ganz bequem stundenlang Musik hören.

Anrufe über Freisprechfunktion




Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Schlanker In-Ear-Sitz



Das schlanke In-Ear-Design schmiegt sich perfekt an Ihre Ohren an, somit haben beide Kopfhörer stabilen Halt und fallen nicht raus.

Geräuschisolation



Dank der optimalen Geräuschisolation der In-Ear-Kopfhörer können Sie voll und ganz Ihre Musik genießen – ohne lästige Umgebungsgeräusche.

Voluminöser, satter Bass



Durch die voluminösen, kräftigen Bässe spüren Sie den Beat in allen seinen Facetten! Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+-Timbre.

Daten

Design

- Farbe: Blau

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 12,2 mm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Impedanz: 32 Ohm
- Frequenzgang: 9 bis 23.000 Hz

Anschlüsse

- Kabelverbindung: symmetrisch
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet

Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,182 kg
- GTIN: 2 69 25970 71339 3
- Innenkarton (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,039 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,143 kg

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,76 kg
- GTIN: 1 69 25970 71339 6
- Außenkarton (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 0,312 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,448 kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Blister
- Regalaufstellung: Beides
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- EAN: 69 25970 71339 9
- Bruttogewicht: 0,0496 kg
- Nettogewicht: 0,013 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Eigengewicht: 0,0366 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 3 x 8 x 2,8 cm
- Gewicht: 0,0117 kg



Ausstellungsdatum
2019-07-01

Version: 4.2.6

12 NC: 8670 001 44772
EAN: 69 51613 99149 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com