




Philips BASS+
Слушалки с микрофон

12,2 мм възбудители/затворен
гръб
За поставяне в ушите



SHE4305RD

Почувствайте ги. BASS+

Изпитайте учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни басы възбудители за високоговорител слушалките Philips BASS+ предлагат страхотна изолация на звука и стабилност при носенето, за да може да извлечете максимума от своите ритми.

Pure Bass

- Силни, отчетливи басы, които можете да усетите
- Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители
- Превъзходна звукова изолация

Удобна форма

- Тънка стабилно прилягаща в ухото форма
- Ергономичен дизайн за максимален комфорт

Комфорт


- Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

PHILIPS

Слушалки с микрофон
12,2 мм възбудители/затворен гръб За поставяне в ушите


Акценти

12,2 мм възбудители




Това е силен мощен бас, който ви позволява наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 мм възбудители на високоговорителя издават ехтящи басы от елегантен, компактен корпус.

Ергономичен дизайн




Ергономично конструирани с овални и ъглови тръби за удобна естествена форма. Така можете да слушате в продължение на часове в цялостен комфорт.

Обаждания със свободни ръце




Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Тънка прилягаща в ухото форма



С тънк дизайн за поставяне в ухото, който се закрепва перфектно за вашите уши, всяка слушалка пасва надеждно за голяма стабилност и няма да изпадне.

Шумоизолация



Създадени за оптимална пасивна звукова изолация, тези слушалки за поставяне в ушите гарантират, че никога няма да ви липсва ритъма на вашата музика.

Силни, отчетливи басы



Това са силни, мощни басы, които ви позволяват истински да усетите ритъма. Не се подвеждайте по елегантния дизайн – специално настроените възбудители и отвори за басы предоставят изключително ниски крайни честоти за създаване на уникалния емблематичен звук BASS+.

SHE4305RD/00

Спецификации

Дизайн

- Цвет: Червено

Звук

- Акустична система: Затворена
- Диафрагма: PET
- Тип магнит: Неодимов
- Звукова намотка: CCAW
- Чувствителност: 107 dB
- Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм
- Максимална входяща мощност: 30 mW
- Импеданс: 32 ома
- Честотен обхват: 9 – 23 000 Hz

Възможности за свързване

- Кабелна връзка: симетричен
- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм
- Покритие на съединителя: никелиран

Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 0,182 кг
- GTIN: 2 69 25970 71340 9
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 18 x 8,2 x 10,5 см
- Нето тегло: 0,039 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 0,143 кг

Външен кашон

- Бруто тегло: 1,76 кг
- GTIN: 1 69 25970 71340 2
- Външен кашон (Л x Ш x В): 38 x 18,1 x 24,8 см
- Нето тегло: 0,312 кг
- Брой потребителски опаковки: 24
- Тегло на опаковката: 1,448 кг

Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Блистер
- Начин на поставяне: И двете
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 9,5 x 17,5 x 2,5 см
- EAN: 69 25970 71340 5
- Бруто тегло: 0,0496 кг
- Нето тегло: 0,013 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тегло на опаковката: 0,0366 кг

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 3 x 8 x 2,8 см
- Тегло: 0,0117 кг



Дата на издаване
2019-07-01

Версия: 4.2.6

12 NC: 8670 001 44773
EAN: 69 25970 71340 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com