



Philips  
Auriculares con micrófono

Diafragmas 12,2mm, diseño post.  
cerrado  
Intrauditivo

SHE4305WT



## Sentí los graves de BASS+

Experimentá un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de parlante ajustados de manera especial para graves potentes, los auriculares Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.

### Graves puros

- Graves intensos y potentes que podés sentir
- Controladores de parlante potentes de 12,2 mm
- Gran aislamiento de ruidos

### Ajuste anatómico

- Ajuste intrauditivo compacto y estable
- Diseño ergonómico para máxima comodidad

### Comodidad

- Control remoto para llamadas manos libres y música

**PHILIPS**


## Destacados

### Controladores de 12,2 mm




Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlante potentes de 12,2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.

### Diseño ergonómico




Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.

### Llamadas con manos libres




Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.

### Ajuste intrauditivo compacto



Con un diseño intrauditivo compacto que se acopla perfectamente a tus oídos, cada auricular se adapta de manera segura para proporcionar una gran estabilidad que no fallará.

### Aislamiento de ruidos



Diseñados para proporcionar un óptimo aislamiento pasivo del ruido, estos auriculares intrauditivos garantizan que nunca te pierdas el ritmo de la música.

### Graves intensos y potentes



Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te dejes engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.

## Especificaciones

### Diseño

- Color: Blanco

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: CCAW
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del parlante: 12,2 mm
- Entrada máxima de potencia: 30 mW
- Impedancia: 32 ohmio
- Respuesta de frecuencia: 9 - 23.000 Hz

### Conectividad

- Conexión del cable: simétrica
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Terminación del conector: cromado de níquel

### Caja interior

- Peso bruto: 0,182 kg
- GTIN: 2 69 51613 99151 4
- Caja interna (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Peso neto: 0,039 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Peso tara: 0,143 kg

### Caja externa

- Peso bruto: 1,76 kg
- GTIN: 1 69 51613 99151 7
- Caja externa (L x An x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Peso neto: 0,312 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 24
- Peso tara: 1,448 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- EAN: 69 51613 99151 0
- Peso bruto: 0,0496 kg
- Peso neto: 0,013 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blister
- Peso tara: 0,0366 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 3 x 8 x 2,8 cm
- Peso: 0,0117 kg



Fecha de publicación  
2021-01-20

Versión: 5.2.7

12 NC: 8670 001 44771  
EAN: 69 51613 99151 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)