



Philips NULL
Hodetelefoner med
mikrofon

12,2 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner

SHE4305WT



Feel it. BASS+

Opplev overraskende stor bass fra en liten, solid enhet. Philips BASS+-øretelefonene, som har høyttalerdrivere finjustert for kraftig bass, leverer flott lydisolering og er gode å ha på, slik at du får mest mulig ut av musikken.

Pure Bass

- Stor, tydelig bass som føles
- Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere
- Utmerket lydisolering

Komfortabel form

- Slank, stabil passform i øret
- Ergonomisk design for maksimal komfort

Anvendelighet

- Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

PHILIPS


Høydepunkter

12,2 mm drivere




Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere dundrer til med dunkende bass fra en elegant og kompakt pakke.

Ergonomisk design




Ergonomisk design med ovale, vinklede rør gir en behagelig og naturlig tilpasning, slik at du kan lytte komfortabelt i flere timer av gangen.

Håndfri samtaler




En brukervennlig fjernkontroll gjør at du kan spille av eller pause musikk og svare på anrop med ett enkelt knappetrykk.

Slank passform i øret



Det slanke i-øret-designet som passer perfekt til ørene, gjør at begge øretelefonene sitter trygt og stabilt og ikke faller ut.

Lydisolering



Disse øretelefonene er designet for optimal passiv støyisolering og sørger for at du kan fokusere på lyttingen.

Stor, tydelig bass



Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Ikke la det stilige designet lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper en unik BASS+ lydsignatur.

Spesifikasjoner

Utforming

- Farge: Hvit

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Membran: PET
- Magnettype: Neodym
- Talespole: CCAW
- Følsomhet: 107 dB
- Høyttalerdiameter: 12,2 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Impedans: 32 ohm
- Frekvensområde: 9–23 000 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 millimeter
- Kontaktoverflate: nikkelbelagt

Innereske

- Bruttovekt: 0,182 kg
- GTIN: 2 69 51613 99151 4
- Innereske (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettovekt: 0,039 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,143 kg

Ytre eske

- Bruttovekt: 1,76 kg
- GTIN: 1 69 51613 99151 7
- Yttereske (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettovekt: 0,312 kg
- Antall kundepakker: 24
- Taravekt: 1,448 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- EAN: 69 51613 99151 0
- Bruttovekt: 0,0496 kg
- Nettovekt: 0,013 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister
- Taravekt: 0,0366 kg
- Type hylleplassering: Begge

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
- Vekt: 0,0117 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00845 6



Utgivelsesdato
2021-09-15

Versjon: 6.2.7

12 NC: 8670 001 44771
EAN: 69 51613 99151 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com