



Philips
Słuchawki douszne

Czarny

SHE7000



Dodatkowe basy

Dopasowanie dzięki niewielkim rozmiarom

Wydajne mikrołośniki zapewniają mocne basy i czysty dźwięk. Dzięki bardzo małym słuchawkom dopasowującym się do kształtu uszu można wygodnie słuchać muzyki przez wiele godzin. Specjalne suwaki pozwalają uporządkować przewody i zapobiegają ich splątaniu.

Dźwięk wysokiej jakości

- Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz
- Małe, wydajne głośniki zapewniają dokładne odwzorowanie dźwięku wraz z basami

Korzystaj z nich dłużej

- 3 wymienne, gumowe nasadki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha
- Wyjątkowo małe nasadki douszne gwarantują dopasowanie i wygodę

Zawsze gotowe do drogi

- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
- Suwak zapobiegający plątaniu przewodów

PHILIPS

Dane techniczne

Karton wewnętrzny

- EAN: 87 12581 53957 3
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Waga brutto: 0,1605 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 18 x 7 x 10,5 cm
- Waga netto: 0,036 kg
- Ciężar opakowania: 0,1245 kg

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 53955 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Waga brutto: 1,514 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 38 x 16 x 25 cm
- Waga netto: 0,288 kg
- Ciężar opakowania: 1,226 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 9,5 x 17,5 x 2 cm
- EAN: 87 12581 53953 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Waga brutto: 0,0445 kg
- Waga netto: 0,012 kg

- Ciężar opakowania: 0,0325 kg
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 19–21 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 25 mW
- Czułość: 107 dB
- Średnica głośnika: 8,6 mm
- System akustyczny: Zamknięty
- Typ: Dynamiczne
- Cewka drgająca: CCAW

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, symetryczne
- Długość przewodu: 1,2 m
- Złącze: 3,5 mm
- Wykończenie złącza: chromowane

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 5 x 5,5 x 1,5 cm
- Waga: 0,012 kg

Zalety

doskonale dopasowanie do wnętrza ucha

Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Przewód 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Optymalne dopasowanie do każdego ucha

Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nasadek dousznych firmy Philips w różnych rozmiarach, na pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do Twoich uszu.

Małe, wydajne głośniki

Małe, wydajne głośniki przeznaczone do słuchawek dousznych firmy Philips zapewniają dokładne dopasowanie i wierną reprodukcję dźwięku wraz z potężnymi basami, oferując pełnię wrażeń podczas słuchania.

Wyjątkowo małe nasadki douszne

Wyjątkowo małe, lekkie nakładki douszne zapewniają znakomite dopasowanie osobom o mniejszych uszach oraz wygodę podczas wielu godzin słuchania.

Suwak zapobiegający plątaniu przewodów

W przypadku nieostrożnego przechowywania słuchawek przewody mogą się poplątać. Bywa, że ich odplątanie zajmuje dużo czasu. Specjalny suwak zmniejsza ryzyko splątania przewodów. Wystarczy przesunąć go w kierunku słuchawek, aby trzymać dwa przewody razem i uniemożliwić ich poplątanie.

