



Philips
Căști intraauriculare

Alb

SHE7000WT



Potrivire compactă

Cu micro difuzoare eficiente pentru bas puternic și sunet clar. Un design intraauricular foarte mic pentru o potrivire compactă, excelent pentru ore îndelungate de ascultare confortabilă. Glisoare anti-încurcare, o gestionare ideală a cablurilor pentru a preveni încurcarea acestora.

Bucurați-vă de un sunet de calitate

- Etanșare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare
- Boxe mici și eficiente reproduc cu precizie sunetul cu bas

Utilizați-le mai mult timp

- 3 pernuțe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche
- Ultra-mici pentru o potrivire intraauriculară agreabilă

Mereu pregătit

- Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
- Glisor anti-încurcare

PHILIPS

Repere

Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.

Pentru o fixare optimă în orice ureche



Având la dispoziție 3 pernuțe interschimbabile cu dimensiuni de la mici la mari, va exista cu siguranță o pereche care să facă aceste căști Philips să se fixeze perfect în urechea dvs.

Etanșare perfectă în ureche

Difuzoarele foarte mici ale acestor căști Philips se fixează confortabil în ureche și, grație potrivirii excepționale, zgomotele exterioare sunt eliminate, pentru o experiență audio de mare intensitate.

Glisor anti-încurcare



La stocarea căștilor dvs., există riscul să se încurce cablurile dacă nu sunt corect așezate. Acest lucru


face dificilă stocarea căștilor și pregătirea acestora pentru utilizare. Trebuie doar să deplasați glisorul anti-încurcare către căști pentru a menține cele două cabluri de căști drepte la un loc și a minimiza riscul de încurcare a acestora.

Boxe mici și eficiente



Boxe mici și eficiente pentru căști intraauriculare Philips asigură o potrivire perfectă și oferă un sunet precis cu un bas puternic, ideale pentru a vă bucura de muzică.

Design intraauricular foarte mic



Design intraauricular foarte mic, extrem de ușor, pentru o potrivire perfectă în urechi mai mici, pentru ore îndelungate de ascultare.

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Răspuns în frecvență: 10 - 23.500 Hz
- Impedanță: 16 ohmi
- Tip magnet: Neodim
- Putere maximă de intrare: 50 mW
- Sensibilitate: 105 dB
- Diametru difuzor: 8,6 mm

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm
- Finisaj conector: cromat

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 3
- Greutate brută: 0,1605 kg
- GTIN: 2 69 23410 71007 0
- Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 7 x 10,5 cm
- Greutate netă: 0,036 kg
- Greutate proprie: 0,1245 kg

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 24
- Greutate brută: 1,514 kg
- GTIN: 1 69 23410 71007 3
- Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 16 x 25 cm
- Greutate netă: 0,288 kg
- Greutate proprie: 1,226 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 2 cm
- EAN: 69 23410 71007 6
- Număr de produse incluse: 1
- Greutate brută: 0,0445 kg
- Greutate netă: 0,012 kg
- Tip ambalaj: Dummy
- Greutate proprie: 0,0325 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 5 x 5,5 x 1,5 cm
- Greutate: 0,012 kg

