

Philips  
In-Ear-headset



SHE7005A



## Kompakt passform

Med små och effektiva högtalare för stark bas och klart ljud. En ultraliten in-ear-design för kompakt passform, fantastiskt för långa stunder av bekväm lyssning. Antitrasselhållare, en perfekt kabelhantering för att slippa trassel.

### Njut av kvalitetsljud

- Akustiska kanaler för ett välbalanserat och realistiskt ljud
- Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån
- Små, effektiva högtalare återger ljudet tydligt med bas

### Använd dem längre

- Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för bästa passform
- Ultrasmå för bekväm passform i örat

### Utformad för dig

- Inbyggd mikrofon och samtalsknapp
- Anpassa ljudet och knappen via Philips Headset-appen

### Alltid redo

- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
- Antitrasselhållare

# PHILIPS

# Funktioner


## Akustiska kanaler

Med akustiska kanaler kan luft flöda genom hörlurarna, vilket bidrar till att balansera de höga tonerna och basen. Det skapar en mer harmonisk och realistisk ljudupplevelse.

## 1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

## För bästa passform i alla öron



Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till stor storlek, och hitta de som gör att dessa Philips-hörlurar passar dig.

## Antitrasselhållare



När du lägger undan dina hörlurar finns det alltid en risk att sladdarna trasslar sig om du inte är försiktig. Det blir krångligt att förvara hörlurarna och göra dem klara för användning. För bara antitrasselhållaren längs sladden mot öronsnäckorna för att hålla samman de två sladdarna och minimera risken för trassel.

## Perfekt passform i örat


De minimala högtalarenheterna i de här hörlurarna från Philips passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar störande ljud utifrån och ger en intensiv lyssnarupplevelse.

## Små, effektiva högtalare



Små, effektiva högtalare för hörlurar från Philips ger en exakt passform och återger ljudet tydligt med kraftfull bas. De ger dig en fantastisk ljudupplevelse.

## Ultrasmå In-Ear



Ultraliten och lätt In-Ear-design för bästa möjliga passform i små öron, för många timmars lyssning.

## Din egen anpassning

Ladda ned Philips Headset-appen och anpassa ditt headset's ljud samt fjärrkontrollen för att besvara/ avsluta samtal, spela upp/pausa musik, justera volymen +/- och byta spår.

## Inbyggd mikrofon



Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan använda det här headsetet från Philips för musik och samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.

# Specifikationer

## Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 8 Hz–23,500 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm

## Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: krompläterad

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,7 x 17,2 x 2,6 cm
- Nettovikt: 0,015 kg
- Bruttovikt: 0,046 kg
- Taravikt: 0,031 kg
- EAN: 87 12581 63747 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blisters

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38,2 x 18,7 x 25 cm
- Nettovikt: 0,36 kg
- Bruttovikt: 1,749 kg
- Taravikt: 1,389 kg
- GTIN: 1 87 12581 63747 4
- Antal konsumentförpackningar: 24

## Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,5 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,045 kg
- Bruttovikt: 0,181 kg
- Taravikt: 0,136 kg
- GTIN: 2 87 12581 63747 1
- Antal konsumentförpackningar: 3



Publiceringsdatum  
2013-09-18

Version: 2.3.4

12 NC: 8670 000 87584  
EAN: 87 12581 63747 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)