




Philips
CitiScape ausīs ieviet.
austiņas

CitiScape kolekcija
Ausīs ievietojams
Zila



SHE7050BL



Dzidra, dabiska skaņa

ar plakanu vadu ar aizsardzību pret sapīšanos

Piešķiriet dzīvei degsmi ar CitiScape Indie urbanizētas krāsas austiņām,, ko iedvesmojušas spilgtākās lielpilsētas un rajoni. Mīksti, skaņu izolējoši uzgaļi nodrošina satriecoši precīzu skanējumu un dinamisku zemo frekvenču skaņu komfortablai un aizraujošai mūzikas baudīšanai.

Nepārspējams komforts

- Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko
- Īpaši mazas un pielāgojamas austiņas valkāšanas ērtībām

Pilnīgs skaņas baudījums, esot ceļā

- Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi ar precīzu skanējumu un din. zem. fr. skaņu
- Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni atstātu ārpusē


Izstrādātas ērtībai

- Plakans, pret sapīšanos aizsargāts vads ar slīdni
- Gumijots vada savienojums uzlabo izturību

PHILIPS

Izceltie produkti

3 ausu uzgaļu pāru izvēle



CitiScape ausīs ievietojamajām austiņām ir 3 pāri ausu uzgaļu, tātad varat izvēlēties to, kas perfekti der jums. Ausu uzgaļiem ir 3 izmēri, no maza līdz lielam, turklāt tās ir stilīgas un vienlaikus nepārspējami ērtas.

Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi



Precīzi noregulēti 9 mm skaļruņi ar precīzu skanējumu un din. zem. fr. skaņu

Plakans vads un slīdnis



Plakans, pret sapīšanas aizsargāts vads ar slīdni


Gumijots vada savienojums

Gumijots vada savienojums uzlabo izturību, lai palīdzētu paildzināt austiņu kalpošanas laiku, bet mīksta gumija vada un auss apvalka savienojuma vietā aizsargā savienojumu pret bojājumiem, ko rada atkārtota saliekšana.

Īpaši mazas austiņas

Īpaši mazas un pielāgojamas austiņas valkāšanas ērtībām

Troksni izolējoši ausu uzgaļi



Troksni izolējoši ausu uzgaļi, lai pilsētas troksni atstātu ārpusē

Specifikācijas

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 2,2 x 2,4 x 1,2 cm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 0,9 x 0,9 x 0,5 colla
- Svars: 0,0127 kg
- Svars: 0,028 lb

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Membrāna: PET
- Frekvences reakcija: 19 - 21 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Tips: Dinamisks
- Skaļruņa spole: CCAW
- Jūtība: 107 dB
- Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
- Maksimālā ieejas jauda: 25 mW

Savienojamība

- Vada tips: OFC
- Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
- Vada garums: 1,2 m
- Savienotāja apdare: hromēts

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 2 cm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 3,7 x 6,9 x 0,8 colla
- Neto svars: 0,013 kg
- Neto svars: 0,029 lb
- Bruto svars: 0,0502 kg
- Bruto svars: 0,111 lb
- Taras svars: 0,0372 kg
- Taras svars: 0,082 lb
- EAN: 69 23410 71905 5
- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 38 x 16 x 25 cm
- Outer carton (L x W x H): 15,0 x 6,3 x 9,8 colla
- Neto svars: 0,312 kg
- Neto svars: 0,688 lb
- Bruto svars: 1,73 kg
- Bruto svars: 3,814 lb
- Taras svars: 1,418 kg
- Taras svars: 3,126 lb
- GTIN: 1 69 23410 71905 2
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iekšējā kartona kaste

- Inner carton (L x W x H): 18 x 7 x 10,5 cm
- Inner carton (L x W x H): 7,1 x 2,8 x 4,1 colla
- Neto svars: 0,039 kg
- Neto svars: 0,086 lb
- Bruto svars: 0,182 kg
- Bruto svars: 0,401 lb
- Taras svars: 0,143 kg
- Taras svars: 0,315 lb
- GTIN: 2 69 23410 71905 9
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3



Izlaides datums
2015-01-09

Versija: 2.3.7

12 NC: 8670 001 00768
EAN: 06 92341 07190 55

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com