



Philips  
Audífonos intrauditivos

Negro



SHE8000



## Graves más potentes

Sujeción antideslizante para un ajuste óptimo

Con audífonos SHE8000/10 con altavoces diminutos y de alta calidad que transmiten graves más potentes y profundos para disfrutar del sonido más nítido. Ofrece un sistema de protección de cable integrado que soporta los estirones para que duren más y un agarre antideslizante para un ajuste óptimo. Además, incluyen almohadillas de silicona ultra suaves para una comodidad realmente duradera.

### Disfruta de la calidad del sonido

- Rejillas de ventilación Turbo Bass para graves más profundos e intensos
- Excelente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen

### Muy cómodos de llevar

- El diseño ergonómico y acústico en ángulo garantiza un ajuste natural
- Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

### Siempre listo

- Antienredos
- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
- El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Destacados

### Para graves más profundos e intensos



Las rejillas de ventilación Turbo Bass permiten la circulación de aire, para una reproducción de alta fidelidad y graves más profundos e intensos.

### El mejor sonido a bajo volumen

Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares ruidosos. El tubo acústico en ángulo y el perfecto ajuste de los audífonos reducen el ruido de fondo casi en su totalidad, para disfrutar de la misma calidad de sonido a bajo volumen y mayor duración de la batería.

### Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

### Diseño que se ajusta al oído

El diseño acústico en ángulo se basa en la anatomía del ser humano y gracias a su inclinación de 15 grados, garantiza un ajuste perfecto y total comodidad.

### Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamañ.



Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan


cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.

### Antienredos



Los cables de los audífonos suelen enredarse cuando no los guardas correctamente, y tenerlos listos para usar puede ser una tarea complicada. Con esta función antienredos, sólo tienes que mover el deslizador hacia los audífonos y los dos cables se mantienen juntos, sin enredarse.

### Diseño Flexi-grip



El suave material soft-grip que recubre los audífonos los protege en el largo plazo y además mejora su rendimiento. También evita que la conexión del cable se dañe por el contacto permanente con las manos o por poner y sacar los audífonos constantemente.

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Diafragma: cúpula mylar
- Respuesta de frecuencia: 8 - -24 000 Hz
- Impedancia: 16 ohms
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW
- Sensibilidad: 102 dB
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Entrada máxima de potencia: 30 mW

### Conectividad

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: OFC
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Longitud del cable: 1,2 m
- Acabado del conector: enchapado en oro

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 15 x 2,5 cm
- Peso neto: 0,0114 kg
- Peso bruto: 0,04796 kg
- Peso tara: 0,03656 kg
- EAN: 69 23410 70812 7
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos

### Caja exterior

- Caja exterior (L x An x Al): 38 x 22 x 18,7 cm
- Peso neto: 0,2736 kg
- Peso bruto: 1,758 kg
- Peso tara: 1,4844 kg
- Cantidad de cajas: 24
- GTIN: 1 69 23410 70812 4

### Caja interior

- Caja interior (L x An x Al): 10,6 x 8,5 x 17 cm
- Peso neto: 0,0342 kg
- Peso bruto: 0,1947 kg
- Peso tara: 0,1605 kg
- Cantidad de cajas: 3
- GTIN: 2 69 23410 70812 1

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 1,5 x 2,5 x 1,4 cm
- Peso: 0,0105 kg



Fecha de publicación  
2014-05-21

Versión: 6.0.12

12 NC: 8670 000 73471  
EAN: 06 92341 07081 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)