




Philips
Słuchawki douszne

Wybielanie



SHE8000WT



Mocne basy

Niewyślizgujący się uchwyt zapewnia łatwe dopasowanie

Słuchawki SHE8000WT/10 są wyposażone w małe, najwyższej jakości głośniki zapewniające głębokie brzmienie basów i krystalicznie czysty dźwięk. Wbudowany reduktor naprężeń przewodu gwarantuje trwałość, a niewyślizgujący się uchwyt ułatwia dopasowanie. Wyjątkowo miękkie, hybrydowe wkładki silikonowe zapewniają komfort użytkowania.

Dźwięk wysokiej jakości

- Otwory systemu Turbo Bass – przepływ powietrza i najgłębsze, najbogatsze basy
- Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności

Niesamowity komfort noszenia

- Ergonomiczna wygięta tuba akustyczna zapewnia naturalne dopasowanie
- Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha

Zawsze gotowe do drogi

- Suwak zapobiegający plątaniu przewodów
- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
- Wytrzymała konstrukcja Flexi-Grip zapewnia mocne i elastyczne połączenie



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Zalety

Najgłębsze, najbogatsze basy



Otwory systemu Turbo Bass zapewniają przepływ powietrza umożliwiający powstanie wysokiej jakości dźwięku Hi-Fi i najgłębszych, najbogatszych basów.

Najlepszy dźwięk przy niskiej głośności

Zwiększanie głośności w hałaśliwych miejscach nie jest już konieczne. Wygięta tuba akustyczna i doskonale dopasowane nakładki douszne pozwalają w znacznym stopniu odciąć hałas w tle, dostarczając dźwięk o takiej samej jakości przy niższej głośności i zapewniając dłuższą żywotność baterii.


Przewód 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Dopasowana do ucha konstrukcja

Doskonała konstrukcja z lekkim wygięciem pod kątem 15 stopni w modelu z wygiętą tubą akustyczną opiera się na anatomii ludzkiego ucha, zapewniając naturalne dopasowanie i niespotykany komfort użytkowania.

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 rozmiarach



Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki słuchawek firmy Philips dostępne w 3 rozmiarach są doskonale


dopasowane do wnętrza ucha, nie wywierają dodatkowego nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z otoczenia.

Suwak zapobiegający splątaniu przewodów



W przypadku nieostrożnego przechowywania słuchawek przewody mogą się poplątać. Bywa, że ich odplątanie zajmuje dużo czasu. Specjalny suwak zmniejsza ryzyko splątania przewodów. Wystarczy przesunąć go w kierunku słuchawek, aby trzymać dwa przewody razem i uniemożliwić ich poplątanie.

Konstrukcja Flexi-Grip



Miękki i elastyczny materiał pokrywający obudowę słuchawek poprawia jakość dźwięku i zwiększa ich trwałość. Chroni on także połączenie przewodu przed uszkodzeniami spowodowanymi wielokrotnym wyginaniem obudowy słuchawek i częstym chwytaniem podczas podłączania i rozłączania.

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Półzamknięty
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Pasma przenoszenia: 8–24 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Typ: Dynamiczne
- Cewka drgająca: CCAW
- Czułość: 102 dB
- Średnica głośnika: 10 mm
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW

Możliwości połączeń

- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Typ przewodu: OFC
- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, symetryczne
- Długość przewodu: 1,2 m
- Wykończenie złącza: pozłacane



Data wydania 2015-07-10

Wersja: 2.1.9

12 NC: 8670 000 77415
EAN: 69 23410 71042 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com