



Philips
Cască intraauriculară

Posterioară semiînchisă/drivere
10 mm
Intraauricular



SHE8005

Creștere bas

Pentru telefonul dvs. mobil cu controlul volumului

Cu difuzoare mici, de calitate extraordinară, căștile SHE8005/00 oferă un bas profund și sunet de o claritate excepțională. Un sistem de rulare a cablului integrat rezistă la tragere și este durabil; mâner antialunecare pentru potrivire ușoară. Pernuțe din silicon hibrid foarte moi pentru confort durabil.

Concepute pentru dumneavoastră

- Telecomandă in-line pentru controlul volumului și al apelurilor
- Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu claritate a vocii dvs.

Bucurați-vă de un sunet de calitate

- Orificii de ventilare Turbo Bass, pentru un bas profund și puternic
- Tehnologia Angled Acoustic Pipe creează și direcționează un sunet de calitate
- Izolația fonică de excepție asigură un sunet impecabil la volum scăzut

Confort maxim

- Designul ergonomic Angled Acoustic asigură adaptarea naturală
- Pernuțe de silicon foarte mari vi se potrivesc confortabil în urechi

Mereu pregătit

- Glisor anti-încurcare
- Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
- Design Flexi-Grip rezistent și flexibil

PHILIPS

Repere

Control in-line al volumului și apelurilor



Doriți să modificați volumul? Să acceptați sau să respingeți un apel? Telecomanda este prevăzută cu comenzi pentru volum și apeluri. Cu această cască, controlul este în vârful degetelor dvs.!

Microfon elegant și sensibil

Microfon elegant și sensibil pentru captarea cu claritate a vocii dvs.

Un bas profund și puternic



Orificiile Turbo Bass permit mișcarea naturală a aerului, pentru o reproducere fidelă a tonurilor de bas.

Pentru un sunet direcțional de calitate

Tehnologia Angled Acoustic Pipe se bazează pe curbele canalului auricular. Astfel, undele sonore emise de difuzor sunt emise direct către timpan.


Pentru sunet perfect la volum scăzut

Nu mai trebuie să creșteți volumul când vă aflați în locuri zgomotoase. Tehnologia Angled Acoustic Pipe și pernuțele izolante speciale elimină zgomotul de fond, oferind aceeași calitate impecabilă a sunetului chiar și la volum mic. În plus, durata de viață a bateriilor este mărită.

Design adaptat urechii

Superioritatea designului constând dintr-o înclinare ușoară la 15 grade pentru modelul Angled Acoustic, bazat pe anatomia urechii, oferă o potrivire naturală și confort absolut.

Pernuțe de silicon foarte mari, de 3 dimensiuni



Cele 3 dimensiuni de pernuțe de silicon foarte moi ale acestor căști Philips vi se potrivesc confortabil în urechi, fără a trebui să le presați pentru a bloca zgomotul nedorit.

Glisor anti-încurcare




La stocarea căștilor dvs., există riscul să se încurce cablurile dacă nu sunt corect așezate. Acest lucru face dificilă stocarea căștilor și pregătirea acestora pentru utilizare. Trebuie doar să deplasați glisorul anti-încurcare către căști pentru a menține cele două cabluri de căști drepte la un loc și a minimiza riscul de încurcare a cablurilor.

Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.

Design Flexi-Grip



Materialul moale flexi-grip în care este învelit corpul căștilor le sporește performanța și le extinde rezistența. Acesta protejează conexiunea cablurilor împotriva deteriorărilor, care ar putea surveni în caz contrar din cauza îndoirii repetate a corpului căștilor la contactul frecvent cu degetele utilizatorului, atunci când căștile sunt introduse și scoase.

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Semi-închis
- Diafragmă: dom mylar
- Răspuns în frecvență: 8 - 24 000 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamic
- Bobină: CCAW
- Sensibilitate: 100 dB
- Diametru difuzor: 10 mm
- Putere maximă de intrare: 30 mW

Conectivitate

- Conector: 3,5 mm stereo
- Microfon: Microfon încorporat
- Compatibil cu:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Tip cablu: OFC
- Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,2 m
- Finisaj conector: placat cu aur

Confort

- Controlul volumului

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 15 x 2,5 cm
- Greutate netă: 0,0144 kg
- Greutate brută: 0,05291 kg
- Greutate proprie: 0,03851 kg
- EAN: 69 23410 71469 2
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 3,7 x 5,9 x 1 inch

- Greutate brută: 0,117 lb
- Greutate netă: 0,032 lb
- Greutate proprie: 0,085 lb
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 37 x 22 x 18,7 cm
- Greutate netă: 0,3456 kg
- Greutate brută: 1,813 kg
- Greutate proprie: 1,4674 kg
- Număr de ambalaje: 24
- Greutate brută: 3,997 lb
- GTIN: 1 69 23410 71469 9
- Cutie exterioară (L x L x Î): 14,6 x 8,7 x 7,4 inch
- Greutate netă: 0,762 lb
- Greutate proprie: 3,235 lb

Cutie interioară

- Cutie interioară (L x L x Î): 17,4 x 8,5 x 17 cm
- Greutate netă: 0,0864 kg
- Greutate brută: 0,4069 kg
- Greutate proprie: 0,3205 kg
- Număr de ambalaje: 6
- Greutate brută: 0,897 lb
- GTIN: 2 69 23410 71469 6
- Cutie interioară (L x L x Î): 6,9 x 3,3 x 6,7 inch
- Greutate netă: 0,19 lb
- Greutate proprie: 0,707 lb

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,15 x 2,2 x 1,2 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 0,8 x 0,9 x 0,5 inch
- Greutate: 0,0135 kg
- Greutate: 0,030 lb



Data apariției 2014-08-08

Versiune: 2.1.5

12 NC: 8670 000 90089
EAN: 69 23410 71469 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com