

Philips  
ชุดหูฟังชนิดใส่ในหู

ตัวขับเคลื่อนด้านหลังแบบกึ่งปิด 10  
มม.  
ใส่ในหู



SHE8005

## เพิ่มระดับพลังเสียงเบส

สำหรับโทรศัพท์มือถือพร้อมการควบคุมระดับเสียง

หูฟัง SHE8005/00 ที่มีลำโพงขนาดเล็กและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ที่จะช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสให้ทุ้ม ลุ่มลึก และเสียงที่ชัดใส ตัวป้องกันการดึงสายในตัว ทนทานต่อการหิวเป็นเวลานาน ที่ยึดกันลื่นช่วยให้สวมง่าย แผ่นรองซิลิโคนผสมนุ่มพิเศษเพื่อความสบาย

### การออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ

- รีโมทในสายเพื่อควบคุมระดับเสียงและการโทร
- ไมโครโฟนที่มีความไวและเพรียวบางเพื่อการจับเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน

### เต็มอ้อมกับพลังเสียงที่มีคุณภาพ

- ช่องอากาศ Turbo Bass ให้เสียงเบสทุ้มลึกที่สุด
- Angled Acoustic Pipe เพื่อความแม่นยำของทิศทางการเสียง
- ระบบจัดเสียงรบกวนที่ยืดหยุ่นให้เสียงคุณภาพดีแม้เปิดระดับเสียงเบา

### สุดยอดของความสบายในการสวมใส่

- การออกแบบแบบ Ergonomic Angled Acoustic ที่สวมใส่สบายอย่างเป็นธรรมชาติ
- หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ สวมใส่สบาย

### นำติดตัวไปได้เสมอ

- ปุ่มสไลด์ที่ป้องกันไม่ให้สายพัน
- สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด
- การออกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น

PHILIPS

ชุดหูฟังชนิดใส่ในหู  
ตัวขับเคลื่อน/ด้านหลังแบบกึ่งปิด 10 มม. ใส่ในหู

# ไฮไลต์

## ควบคุมระดับเสียงและการโทรในสาย



คุณต้องการเปลี่ยนระดับเสียงใช่ไหม  
รับสายหรือปฏิเสธการรับสายใหม่  
ด้วยคุณสมบัติรีโมทคอนโทรลควบคุมการโทรและ  
การปรับระดับเสียง  
ทำให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วมือ!

## ไมโครโฟนที่มีความไวและเพรียวบาง

ไมโครโฟนที่มีความไวและเพรียวบางเพื่อการจั  
บเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน

## ให้เสียงเบสที่หนักที่สุด



ช่องอากาศ Turbo Bass  
ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้  
เพื่อให้ได้เสียงเบสที่หนักที่สุด

## ทิศทางของเสียงแม่นยำ

Angled Acoustic Pipe

ได้รับการออกแบบตามความโค้งของช่องหูมนุษย์  
เพื่อให้คลื่นเสียงจากลำโพงเดินทางไปที่แก้วหูข  
องคุณอย่างแม่นยำด้วยคุณภาพเสียงสูงสุด


## คุณภาพเสียงดีขึ้นโดยเปิดเสียงเบาลง

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงให้ดังขึ้นเมื่ออยู่ในส  
ถานที่มีเสียงรบกวนอีกต่อไป Angled Acoustic  
Pipe  
และหูฟังคุณภาพเยี่ยมจะช่วยจัดเสียงรบกวนต  
่างๆ  
คุณจึงเปิดระดับเสียงให้เบาลงได้โดยที่ยังได้ยิน  
เสียงคุณภาพดีเท่าเดิม  
จึงช่วยยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานย  
ิ่งขึ้น

## การออกแบบแบบรับกับใบหู

การออกแบบแบบนุ่มเอียงเล็กน้อย 15  
องศาที่เหนือชั้นของรุ่น Angled Acoustic  
ออกแบบตามลักษณะทางกายวิภาคของช่องหู  
ของมนุษย์  
ทำให้สวมใส่ได้กระชับอย่างเป็นธรรมชาติและ  
สบายที่สุด

## หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาด



หูฟังซิลิโคนที่นุ่มเป็นพิเศษทั้ง 3 ขนาดจาก  
Philips สวมใส่สบายโดยไม่เพิ่มแรงกดให้กับหู  
 อีกทั้งยังช่วยจัดเสียงรบกวนอันไม่พึงประสงค์  
 ภายนอกอีกด้วย

SHE8005/00

## ปุ่มสไลด์ที่ป้องกันไม่ให้สายพัน




เมื่อคุณเก็บหูฟังของคุณ  
สายหูฟังอาจพันกันหากเก็บไม่เรียบร้อย  
ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บหูฟังและ  
เมื่อต้องการฟังเพลง  
เพียงเลื่อนปุ่มสไลด์ที่ป้องกันไม่ให้สายพันไป  
ทางหูฟังเพื่อให้สายหูฟังทั้งสองข้างเป็นระเบียบ  
และทำให้อากาศที่สายหูฟังพันกันน้อยลงอีกดว  
ย

## สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

สายเคเบิลยาวกำลังดี  
ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้  
องการ

## การออกแบบแบบ Flexi-Grip



## วัสดุ Flexi-Grip

ที่อ่อนนุ่มที่ห่อหุ้มตัวหูฟังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้งานและเพิ่มความทนทานของหูฟังให้ยาว  
นานยิ่งขึ้น  
และช่วยปกป้องขั้วต่อของสายไม่ให้เสียหายที่  
อาจเกิดขึ้นจากการดึงต่อตัวหูฟังบ่อยๆ  
เมื่อผู้ใช้ไขนวมใส่หรือถอดหูฟัง

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- ระบบเสียง: กึ่งปิด (Semi-closed)
- ไดอะแฟรม: Mylar dome
- การตอบสนองต่อความถี่: 8 - 24 000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- ประเภท: ไดนามิก
- คอยล์เสียง: CCAW
- ความไว: 100 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 30 mW

### การเชื่อมต่อ

- ช่องเสียง: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
- สามารถใช้ร่วมกับ: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- ประเภทสายเคเบิล: OFC
- การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง

### สะดวกสบาย

- การควบคุมระดับเสียง: ผ่านการรับรอง

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.5 x 15 x 2.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0144 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05291 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.03851 กก.
- EAN: 69 23410 71469 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 3.7 x 5.9 x 1 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.117 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.032 lb

- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.085 lb
- ชนิดของชิ้นวาง: ฝั่งสอง

### คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 3.7 x 22 x 18.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3456 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.813 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.4674 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
- น้ำหนักสุทธิ: 3.997 lb
- GTIN: 1 69 23410 71469 9
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 14.6 x 8.7 x 7.4 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.762 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 3.235 lb

### คานในกล่อง

- คานในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 1.74 x 8.5 x 1.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0864 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4069 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.3205 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
- น้ำหนักสุทธิ: 0.897 lb
- GTIN: 2 69 23410 71469 6
- คานในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 6.9 x 3.3 x 6.7 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.19 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.707 lb

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 2.15 x 2.2 x 1.2 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 0.8 x 0.9 x 0.5 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.0135 กก.
- น้ำหนัก: 0.030 lb



วันที่ออก 2014-08-13

เวอร์ชัน: 2.1.5

12 NC: 8670 000 90089  
EAN: 06 92341 07146 92

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)