

Philips
Écouteurs intra-auriculaires



SHE8005



À fond les basses !

Pour votre téléphone portable

Avec des écouteurs ultra-compacts mais de haute qualité, qui offrent des basses profondes et puissantes et un son parfaitement clair. Le microphone intégré capte la voix de façon nette. La télécommande intégrée pour le volume et les appels garantit un confort parfait.

Conçue pour s'adapter à vos besoins

- Télécommande intégrée pour le volume et les appels
- Microphone sensible et discret capturant parfaitement votre voix
- Fiche 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Profitez d'un son de qualité

- Événements Turbo Bass pour des basses plus riches et profondes
- Son directionnel et précis via les canaux du caisson acoustique angulaire
- Isolation phonique exceptionnelle pour une qualité sonore à faible volume

Confort d'utilisation optimal

- Design acoustique angulaire pour un confort optimal
- Les caches en silicone ultra-souple se placent facilement dans les oreilles

Une disponibilité totale

- Glissière anti-enchevêtrement
- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur
- Un connecteur souple qui dure plus longtemps

PHILIPS

Points forts

Régl. vol et contrôle d'appels intégrés



Vous souhaitez changer le volume ou encore accepter ou refuser un appel ? La télécommande vous permet de régler le volume et de contrôler les appels. Avec ces écouteurs, la maîtrise est au bout de vos doigts !

Microphone sensible et discret

Microphone sensible et discret capturant parfaitement votre voix

Connecteur 3,5 mm supplémentaire

Connecteur stéréo 3,5 mm supplémentaire pour Nokia, Sony Ericsson et Samsung

Des basses plus riches et profondes



Les événements Turbo Bass permettent de faire circuler l'air pour assurer une reproduction haute fidélité des basses plus riches et puissantes.

Pour tout type de son directionnel

Le caisson acoustique angulaire a été conçu selon les courbes de l'oreille humaine de façon à ce que les ondes sonores provenant de l'écouteur soient diffusées précisément vers votre tympan, en haute définition.


Un son exceptionnel à faible volume

N'augmentez plus le volume dans des endroits bruyants. Le caisson acoustique angulaire et les coussinets parfaitement hermétiques réduisent considérablement le bruit et permettent ainsi d'obtenir un son de qualité équivalente avec un volume plus faible. La durée de vie des piles est par conséquent accrue.

Design adapté à l'oreille

Avec leur design adapté à l'oreille, les écouteurs sont légèrement inclinés (de 15 °) de façon à s'adapter naturellement à l'oreille humaine et assurer un confort optimal.

Caches silicone ultra-souple, 3 tailles



Les embouts en silicone ultra-souple disponibles en 3 tailles de ces écouteurs Philips se placent facilement dans les oreilles sans pression supplémentaire, tout en bloquant les bruits indésirables.

Glissière anti-enchevêtrement




Lorsque vous rangez votre casque, les câbles risquent de former un nœud si vous n'y prenez pas garde, ce qui rend le rangement particulièrement fastidieux. Pour éviter l'enchevêtrement des câbles, il vous suffit de remonter la glissière vers les oreillettes de façon à fixer ensemble les câbles des deux oreillettes.

Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Design Flexi-Grip



Le matériau Flexi-Grip qui enveloppe les écouteurs est très doux. Il permet d'améliorer leurs performances et de prolonger leur durée de vie. Il renforce aussi la connexion du câble et la protège contre les torsions répétées provoquées par le branchement et le débranchement des écouteurs.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 10 - 23 500 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: CCAW
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre du haut-parleur: 10 mm
- Puissance d'entrée maximale: 15 mW

Connectivité

- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Microphone: Microphone intégré
- Compatible avec :: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Finition du connecteur: plaqué or

Praticité

- Réglage du volume

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,6 x 17,4 x 3,2 cm
- Poids net: 0,0132 kg
- Poids brut: 0,0622 kg
- Tare: 0,049 kg
- EAN: 69 23410 70899 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
- Poids net: 0,3168 kg
- Poids brut: 2,017 kg
- Tare: 1,7002 kg
- EAN: 87 12581 59520 3
- Nombre d'emballages: 24

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 19,8 x 10,2 x 16,5 cm
- Poids net: 0,0792 kg
- Poids brut: 0,448 kg
- Tare: 0,3688 kg
- EAN: 87 12581 59522 7
- Nombre d'emballages: 6



Date de publication
2014-08-06

Version: 4.1.6

12 NC: 8670 000 74628
EAN: 69 23410 70899 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com