

Philips
Cuffia auricolare



SHE8005



Bassi a piena potenza!

per il tuo telefono cellulare

I minuscoli altoparlanti di alta qualità riproducono bassi pieni e profondi e un suono cristallino. Il microfono integrato cattura con precisione la voce. Il telecomando in linea consente il controllo del volume e delle chiamate per una praticità ancora maggiore.

Progettato su misura per te

- Telecomando in linea per il controllo chiamate e volume
- Microfono elegante e sensibile per catturare la tua voce in modo chiaro
- Spina extra da 3,5 mm per Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Goditi un audio eccellente

- Aperture Turbo Bass per bassi estremamente ricchi e profondi
- Audio pulito e diffuso attraverso canali acustici curvati
- Isolamento del rumore per un audio di qualità anche a basso volume

Massimo comfort

- Il design ergonomico Angled Acoustic garantisce un'aderenza naturale
- Auricolari ultra morbidi per il massimo comfort

Sempre pronte!

- Sistema antigroviglio
- Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto
- Il resistente Flexi-Grip consente un collegamento forte e flessibile

PHILIPS

In evidenza

Controllo chiamate e volume in linea



Desideri aumentare o diminuire il volume? Accettare o rifiutare una chiamata? Il telecomando ha i controlli chiamate e volume. Con questa cuffia tutti i controlli sono a portata di mano!


Microfono elegante e sensibile

Microfono elegante e sensibile per catturare la tua voce in modo chiaro

Connettore extra da 3,5 mm

Connettore stereo extra da 3,5 mm per Nokia, Sony Ericsson e Samsung

Per i bassi più ricchi e profondi



Le aperture Turbo Bass permettono all'aria di muoversi, consentendo un'alta fedeltà di riproduzione di bassi estremamente ricchi e profondi.

Acquisizione audio omnidirezionale

Il design a canale acustico curvato è progettato in base alla struttura del canale auricolare umano in modo da indirizzare le onde sonore provenienti dall'altoparlante direttamente alla membrana del timpano, con una definizione acustica elevata.


Per un audio ottimale a basso volume

Non occorre aumentare il volume quando ci si trova in ambienti rumorosi. Il canale acustico curvato e gli auricolari perfettamente isolati consentono di eliminare in modo significativo i rumori esterni, offrendo la stessa qualità audio a basso volume e prolungando la durata della batteria.

Design aderente all'orecchio

Il modello Angled Acoustic, grazie alla leggera inclinazione di 15 gradi basata sull'anatomia dell'orecchio umano, ti offre un'aderenza naturale e una comodità senza pari.

Auricolari ultra morbidi di silicone in 3 misure



Gli auricolari ultra morbidi disponibili in 3 misure si posizionano nell'orecchio senza esercitare pressione e bloccando il rumore esterno

Sistema antigroviglio




Quando si ripongono le cuffie, c'è il rischio che i cavi si intreccino se non vengono riposti correttamente. A volte diventa un problema rimettere a posto le cuffie in modo che siano pronte per il prossimo ascolto. Basta agire sul sistema a scorrimento spostandolo verso gli auricolari per poter riporre insieme i due cavi senza alcun problema, riducendo al minimo il rischio di nodi.

Cavo da 1,2 m

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Design Flexi-Grip



Il morbido materiale Flexi-Grip di cui sono composte le cuffie ne migliora le prestazioni e ne prolunga la durata. Protegge i cavi da danni che potrebbero verificarsi a seguito del continuo piegamento della cuffia quando viene indossata o rimossa.

Specifiche

Suono

- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 10 - 23.500 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo: Dinamico
- Voice coil: CCAW
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 10 mm
- Potenza in ingresso massima: 15 mW

Connettività

- Connettore: 3,5 mm stereo
- Microfono: Microfono incorporato
- Compatibile con:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Tipo di cavo: OFC
- Cavo di collegamento: 2 in parallelo, simmetrici
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Rifinitura connettore: placcato oro

Funzioni utili

- Controllo del volume

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,6 x 17,4 x 3,2 cm
- Peso netto: 0,0132 Kg
- Peso lordo: 0,0622 Kg
- Tara: 0,049 Kg
- EAN: 69 23410 70899 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 41,8 x 20,5 x 17,9 cm
- Peso netto: 0,3168 Kg
- Peso lordo: 2,017 Kg
- Tara: 1,7002 Kg
- EAN: 87 12581 59520 3
- Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 19,8 x 10,2 x 16,5 cm
- Peso netto: 0,0792 Kg
- Peso lordo: 0,448 Kg
- Tara: 0,3688 Kg
- EAN: 87 12581 59522 7
- Numero di confezioni consumatori: 6



Data di rilascio
2014-08-06

Versione: 4.1.6

12 NC: 8670 000 74628
EAN: 69 23410 70899 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com