

Philips  
Auriculares



SHE8005



## Dê potência aos graves

Para o seu telemóvel

Com altifalantes minúsculos de qualidade superior que fornecem um som rico, cristalino e com graves profundos. O microfone integrado capta a sua voz de forma nítida. Comando no fio para controlo do volume e de chamadas para uma comodidade adicional.

### Concebido a pensar em si

- Comando no fio para controlo do volume e das chamadas
- Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza
- Ficha de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson, Samsung

### Desfrute de som de qualidade

- Saídas Turbo Bass para sons graves mais profundos e mais ricos
- O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
- Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

### O melhor conforto na utilização

- As características ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
- As capas de silicone ultra-macias adaptam-se aos seus ouvidos com o maior conforto

### Sempre pronto a partir

- Guia anti-emaranhamento
- Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
- O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente

# PHILIPS

## Destques

### Controlo do volume e das chamadas integrado no fio



Quer alterar o volume? Aceitar ou rejeitar uma chamada? O telecomando dispõe de controlos do volume e das chamadas. Com estes auscultadores, o controlo está na ponta dos seus dedos!


### Microfone sensível e fino

Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza

### Conector de 3,5 mm extra

Conector estéreo de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson e Samsung

### Para graves mais profundos e mais ricos



As saídas Turbo Bass permitem a movimentação do ar para obter uma reprodução de alta fidelidade dos sons graves mais profundos e mais ricos.

### Para som direcionado

O tubo acústico curvo foi desenhado de acordo com a curvatura do canal auditivo humano para que as ondas de som do altifalante sejam precisamente direcionadas para o tímpano com a definição mais elevada


### Para o melhor som com volume baixo

Já não tem de aumentar o volume em locais ruidosos. O tubo acústico curvo e os auscultadores de isolamento perfeito cortam significativamente o ruído de fundo, proporcionando a mesma qualidade de som em definições de volume mais baixo e uma vida da bateria alargada.

### Design de ajuste perfeito

A superioridade do design do modelo de acústica em ângulo (ligeira inclinação de 15 graus inspirada na anatomia do ouvido humano) permite um ajuste natural e o máximo conforto.

### Capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos)



As capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem os pressionarem, mas cancelando o ruído indesejado

### Guia anti-emaranhamento




Quando guarda os auscultadores, os cabos poderão enrolar-se se não forem guardados cuidadosamente. Isto dificulta a tarefa de arrumar os auscultadores e prepará-los para a utilização. Com esta solução, basta deslizar a guia em direcção aos auscultadores para manter os dois cabos juntos e minimizar a possibilidade de emaranhamento.

### Cabo de 1,2 m

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

### Design Flexi-Grip



O material macio Flexi-grip que reveste o corpo dos auscultadores melhora o seu desempenho e aumenta a sua durabilidade. Protege a ligação dos fios contra potenciais danos associados à dobragem dos auscultadores e evita o contacto frequente com os dedos do utilizador durante a colocação e remoção.

# Especificações

## Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: topo Mylar
- Frequência de resposta: 10 - 23 500 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: CCAW
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 10 mm
- Entrada máxima de corrente: 15 mW

## Conectividade

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Microfone: Microfone incorporado
- Compatível com:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Tipo de cabo: OFC
- Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Acabamento do conector: banhado a ouro

## Comodidade

- Controlo do volume

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):

- 9,6 x 17,4 x 3,2 cm
- Peso líquido: 0,0132 kg
- Peso bruto: 0,0622 kg
- Tara: 0,049 kg
- EAN: 69 23410 70899 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Blister

## Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):  
41,8 x 20,5 x 17,9 cm
- Peso líquido: 0,3168 kg
- Peso bruto: 2,017 kg
- Tara: 1,7002 kg
- EAN: 87 12581 59520 3
- Número de embalagens para o consumidor: 24

## Embalagem Interior

- Embalagem interior (C x L x A):  
19,8 x 10,2 x 16,5 cm
- Peso líquido: 0,0792 kg
- Peso bruto: 0,448 kg
- Tara: 0,3688 kg
- EAN: 87 12581 59522 7
- Número de embalagens para o consumidor: 6



Data de publicação  
2014-08-06

Versão: 4.1.6

12 NC: 8670 000 74628  
EAN: 69 23410 70899 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)