

フィリップス
インイヤードヘッドセット

10mm ドライバー / セミクロードバック
インイヤード



SHE8005



低音をより豊かに

携帯電話に最適

ヘッドフォンの小型高性能スピーカーが、深みのある豊かな低音とクリアなサウンドを実現します。内蔵マイクでクリアな音声を実現、便利な音量／通話コントロール付きインラインリモコンが付属しています。

高音質をお楽しみください

- 角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現
- 優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現
- ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

使いやすさ重視の設計

- 音量／通話コントロール付きインラインリモコン
- 洗練された高感度マイクがクリアな音声を実現

快適な装着感

- 人間工学に基づいた角度付きアコースティックデザインで自然に装着
- ソフトなシリコンキャップで快適な装着感

いつでもどこにでも携帯

- 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル
- 耐久性の高い Flexi-Grip で柔軟かつ強固な接続を実現
- 絡まり防止スライダー

PHILIPS

特長


最も指向性のあるサウンド

角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。

小さい音量で最高の音を

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はありません。角度付きアコースティックパイプと、ぴったりフィットするイヤードピースにより、外部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池も長持ちします。

深みのある豊かな低音




ターボバスのエアバントによる空気の流れて、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。

1.2m ケーブル

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置く理想的なケーブル長になっています。

Flexi-Grip デザイン



ヘッドフォンの本体が覆われている柔らかい Flexi-Grip 素材は、ヘッドフォンのパフォーマンスと耐久性を高めます。これにより、ケーブル接続を保護し、ユーザーがヘッドフォンを装着するとき、または取り外すときに、指先で頻繁にヘッドフォンの本体を繰り返し曲げることで生じる損傷を防ぎます。

耳にフィットするデザイン

人間の耳の構造に基づいた角度付きアコースティックモデルの、15度のわずかな傾斜の優れたデザインは、自然な装着感と最高の快適さを実現します。


絡まり防止スライダー



ヘッドフォンを収納する際には、注意しないと、ケーブルが絡まってしまうことがあります。このため、すぐに使用できるようにヘッドフォンを収納するのは、厄介な作業です。この絡まり防止スライダーをイヤードピースのほうにスライドさ

せれば、2つのイヤードピースケーブルをきれいにまとめておくことができるため、ケーブルの絡まりを最小限に抑えることができます。

3サイズの柔らかいシリコンキャップ



このフィリップスイヤードフォンでは、3サイズのソフトなシリコンキャップが、耳を圧迫することなく快適に密着し、不要なノイズを遮断します。

音量/通話コントロール付き



リモコンに、音量コントロール、電話およびスキップ機能が搭載されているため、音量の変更や着信の応答/拒否などを操作できます。このヘッドセットなら、すべての機能を手元で実行できます。

洗練された高感度マイク

洗練された高感度マイクがクリアな音声を実現

仕様

サウンド

- 音響システム: セミクロズド
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 8 ~ 24,000 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 種類: ダイナミック
- ボイスコイル: CCAW
- 感度: 100 dB
- スピーカー直径: 10 mm
- 最大入力: 30 mW

接続性

- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- マイク: 内蔵マイク
- 対応機種: Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm
- ケーブルの種類: OFC
- ケーブル接続: 両側、Y字型
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタの仕上げ: 金メッキ

特長

- 音量コントロール: ○

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 9.6 x 17.4 x 3.2 cm
- 本体重量: 0.0192 kg
- 総重量: 0.0622 kg
- 風袋重量: 0.043 kg
- EAN: 69 23410 70900 1
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: プリスターパック

外箱

- Outer carton (L x W x H): 41.8 x 20.5 x 17.9 cm
- 本体重量: 0.4608 kg
- 総重量: 2.017 kg
- 風袋重量: 1.5562 kg
- EAN: 87 12581 59521 0
- 販売用パッケージ数: 24

内箱

- Inner carton (L x W x H): 19.8 x 10.2 x 16.5 cm
- 本体重量: 0.1152 kg
- 総重量: 0.448 kg
- 風袋重量: 0.3328 kg
- EAN: 87 12581 59523 4
- 販売用パッケージ数: 6



発行日 2014-08-09

バージョン: 5.1.8

12 NC: 8670 000 74631
EAN: 69 23410 70900 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com