



フィリップス
インイヤードヘッドフォ
ン

8.6mm ドライバー／セミック
ロードバック
インイヤード

SHE8100RD

常に深みのあるピュアな低音を届ける

堅牢なメタルハウジング

フィリップス SHE8100 インイヤードヘッドフォンは、高品質のドライバーが真に深みのある低音を実現。頑丈なアルミ製ハウジングで、ピュアなサウンドを守ります。楕円形のサウンドチューブが快適な装着感を提供する、エルゴノミクスデザインを採用しています。

高音質をお楽しみください

- 設計し直された 8.6mm ドライバーが深みのある低音域レスポンスを実現
- 振動を防ぎクリアなサウンドを実現する頑丈なアルミニウムハウジング

快適な装着感

- 曲線をつけたハウジングと楕円形のサウンドチューブにより人間工学に基づいた快適性を実現
- 3つのサイズのシリコンキャップで装着感を調整

いつでもどこにでも携帯

- ケーブルをきちんとまとめられる絡まり防止スライダー
- 耐久性の高い Flexi-Grip によるヘッドフォンとケーブルの強固な接続

PHILIPS

特長

アルミニウムハウジング



丈夫なアルミニウム製のヘッドフォンハウジングが振動を抑え、ピュアなサウンドパフォーマンスを提供します。さらに、毎日の使用による傷からイヤフォンを保護します。

絡まり防止スライダー



絡まり防止スライダーをスライドさせるだけで2本のイヤピースケーブルがきれいにまとまります。ケーブルの絡まりや結び目にイライラすることはもうありません。

耐久性に優れた Flexi-grip 接続

イヤフォンとケーブルの接続部はソフトでありながら耐久性が高く、繰り返し曲げられることで生じる可能性のある損傷を防ぎます。

楕円形のサウンドチューブ

インイヤードヘッドフォンはどんな耳にもフィットするように緻密にデザインされています。人間工学に基づく楕円形のサウンドチューブと曲線的な造形が、いつでもぴったり最適なフィットを実現します。

設計し直された 8.6mm ドライバー



設計し直された 8.6mm ドライバーが深みのある低音域レスポンスを実現

3つのサイズのシリコンキャップ



インイヤードヘッドフォンには3つのサイズ (S、M、L) のイヤークャップが付属し、ご自身の耳にぴったりフィットするものを選べます。

仕様

サウンド

- 音響システム: セミクローズド
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 8 ~ 24,000 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 種類: ダイナミック
- ボイスコイル: 銅
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 最大入力: 30 mW

接続性

- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- ケーブルの種類: OFC
- ケーブル接続: 両側、Y字型
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタの仕上げ: 金メッキ

デザイン

- 色: レッド



発行日 2016-01-25

バージョン: 2.1.7

12 NC: 8670 001 22223
EAN: 69 25970 70067 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com